


**L 型快插接頭**  
**NPQO-L-Q12-E-P5**  
訂貨編號: 8203325

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 公稱通徑                | 11 mm                                                              |
| 氣管插入深度              | 22 mm                                                              |
| 安裝位置                | 可選                                                                 |
| 設計                  | L 型                                                                |
| 套組規格                | 5                                                                  |
| 結構特點                | 推挽原理                                                               |
| 訂製品                 | 透過安裝孔                                                              |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.09 Mpa...0.3 Mpa<br>-13.05 psi...43.5 psi                       |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.9 bar...3 bar                                                   |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.09 Mpa...1.2 Mpa<br>-13.05 psi...174 psi                        |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.9 bar...12 bar                                                  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>二氧化碳<br>空氣<br>氧氣<br>氮氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                   |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                                            |
| 介質溫度                | 0 °C...120 °C                                                      |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                                     |
| 生物相容性符合標準           | ISO 18562                                                          |
| 根據標準報告表面整潔度         | ASTM G 93<br>ISO 15001                                             |
| 碳氫化合物的最大雜質含量        | 550 mg/m2                                                          |
| 產品重量                | 33.77 g                                                            |
| 氣動介面, 氣口 1          | 用於 12 mm 外徑的氣管                                                     |
| 氣動介面, 氣口 2          | 用於 12 mm 外徑的氣管                                                     |
| 釋放環顏色               | 白色                                                                 |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                            |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 外殼材質     | PVDF   |
| 釋放環材料    | PVDF   |
| O 型圈材料   | FPM    |
| 氣管密封件材料  | FPM    |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料    | PVDF   |