

具接口的真空吸盤 OGVN-35-A-U-G14

訂貨編號: 8204819

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	9.5 mm
公稱通徑	5 mm
真空吸盤直徑	35 mm
真空吸盤容積	4.4 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
環境溫度	10 °C...45 °C
額定工作壓力時的保持力	39.5 N
產品重量	13 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	G1/4
顏色	藍色/淡藍色
蕭氏硬度	A 30 +/-5 A 70 +/-5
旋入螺釘的材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	PUR