

# 具接口的真空吸盤 OGVN-35-A-U-G38

訂貨編號: 8204825

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 真空吸盤的高度補償器          | 9.5 mm                                                                               |
| 公稱通徑                | 5 mm                                                                                 |
| 真空吸盤直徑              | 35 mm                                                                                |
| 真空吸盤容積              | 4.4 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| 介面位置                | 頂部                                                                                   |
| 安裝位置                | 可選                                                                                   |
| 真空吸盤形狀              | 波紋管, 1.5 摺                                                                           |
| 工作壓力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                          |
| 額定工作壓力              | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                    |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                          |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                                     |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 環境溫度                | 10 °C...45 °C                                                                        |
| 額定工作壓力時的保持力         | 39.5 N                                                                               |
| 產品重量                | 15.2 g                                                                               |
| 安裝方式                | 透過真空口                                                                                |
| 真空介面                | G3/8                                                                                 |
| 顏色                  | 藍色/淡藍色                                                                               |
| 蕭氏硬度                | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                               |
| 旋入螺釘的材料             | 精製鋁合金                                                                                |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                              |
| 真空吸盤材質              | PUR                                                                                  |