

轉接板
OAMC-PA-G14-4
訂貨編號: 8205196

FESTO



資料表

特性	值
安裝支架材料	陽極氧化鋁
安裝位置	可選
結構特點	氣路板
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩	1 Nm
產品重量	215 g
安裝方式	透過螺紋直接安裝
真空吸盤安裝	內螺紋 G1/4
吸盤固定件，數量	4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
板材料	陽極氧化精製鋁合金