

長度補償器 VAL-M5-5-F1A

訂貨編號: 8214722

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	5 mm
安裝位置	可選
結構特點	真空口位於頂部
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	25 g
安裝方式	具有外螺紋 M16x1
真空吸盤安裝	內螺紋 M5
真空介面	內螺紋 M5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁
支架材質	鋁 POM 高合金不鏽鋼