

**圓形氣缸**  
**DPRA-N-1 1/16"-1-SME-N**  
訂貨編號: 8217841

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 行程                | 1 in                            |
| 活塞直徑              | 1 1/16"                         |
| 活塞桿螺紋             | 5/16-24 UNF-2A                  |
| 緩衝                | 無緩衝                             |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 活塞桿端部             | 外螺紋                             |
| 結構特點              | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒                 |
| 位置偵測              | 無                               |
| 扭矩/導向保護           | 圓形活塞桿                           |
| 工作壓力              | 9.99 psi...150 psi              |
| 工作模式              | 單動                              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 環境溫度              | -40 °F...300 °F                 |
| 產品重量              | 0.33 lb                         |
| 氣動介面              | 1/8 NPT                         |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 密封件材質             | NBR                             |
| 活塞桿材質             | 高合金不鏽鋼                          |
| 缸筒材料              | 高合金不鏽鋼                          |