

圓形氣缸
DPRA-N-1 1 1/2"-6-NGP4-N
訂貨編號: 8217871

FESTO



資料表

特性	值
行程	6 in
活塞直徑	1 1/2"
活塞桿螺紋	7/16-20 UNF-2A
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	無
扭矩/導向保護	圓形活塞桿
工作壓力	9.99 psi...150 psi
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-40 °F...300 °F
產品重量	1.08 lb
氣動介面	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼