

平行安裝組件
EAMM-U-87-T42-84AA-147
訂貨編號: 8223780

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	87
中心間距	147 mm
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	3000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
慣性動量	44.2 kgmm ²
與負載無關的摩擦扭矩	0.22 Nm
可傳遞的扭矩	3 Nm
產品重量	1223 g
介面代碼，驅動器	T42
介面代碼，馬達輸入	84AA
材料說明	RoHS 合規