


離合器殼
EAMC-H-10-5-GB5-5
訂貨編號: 8228646

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	5 mm
尺寸	10
標稱長度	9.5 mm
安裝位置	可選
最大轉速	10000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	0.022 kgmm ²
可傳遞的扭矩	0.6 Nm
產品重量	2 g
材料說明	RoHS 合規