


離合器殼
EAMC-H-30-10-GB16-14
訂貨編號: 8228660

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	14 mm
尺寸	30
標稱長度	20.7 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	3.2 kgmm ²
可傳遞的扭矩	13.5 Nm
產品重量	23 g
材料說明	RoHS 合規