


油霧器
MS4-LOE-AGC-R
訂貨編號: 8232827

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	30 cm ³
保護罩	塑膠濾杯保護罩
工作壓力	0.1 Mpa...1.2 Mpa 1 bar...12 bar 14.5 psi...174 psi
油霧器功能的最小流量	40 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2200 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	325 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC