


開關閥
MS6-EE-AGF-V24
訂貨編號: 8232874

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	6
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	電控
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	鎖定式 按鈕式
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
工作壓力	0.4 Mpa...1.8 Mpa 4 bar...18 bar
搭接	正重疊
C 值	29 l/sbar
b 值	0.4
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	7000 l/min
持續通電率	100%
線圈的特性參數	24 V DC: 1.5 W
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	可選
流向	不可逆

特性	值
產品重量	1040 g
氣動介面，氣口 1	G1
氣動介面，氣口 2	G1
氣動介面，氣口 3	G1/2
嚮導氣源	內嚮導
電氣介面	符合 EN 175301-803 標準
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁