


開關閥

MS6-EM1-AGF

訂貨編號: 8232876

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	6
結構特點	旋轉閘閥
驅動方式	手冊
排氣功能	不具節流選項
控制鎖	可以用附件關閉
嚮導類型	直接
閥功能	三口二位閥，雙電控
工作壓力	0 Mpa...1.8 Mpa 0 bar...18 bar
C 值	30.8 l/sbar
b 值	0.57
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	8700 l/min
標準額定流量 2-3	6200 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	880 g
氣動介面，氣口 1	G1
氣動介面，氣口 2	G1
氣動介面，氣口 3	G1/2

特性	值
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	壓鑄鋁