

氣源處理裝置組合
MSB4-1/4:02:02-WP-Z
訂貨編號: 8233010

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 可以用附件關閉
結構特點	調壓閥不具有壓力錶
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
工作壓力	0.08 Mpa...1.4 Mpa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
壓力調節範圍 MPa	0.03 Mpa...0.7 Mpa
壓力調整範圍	0.3 bar...7 bar
壓力調節範圍 psi	4.35 psi...101.5 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	490 g
安裝方式	透過安裝支架
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁