


氣源處理裝置組合 MSB6-3/8:C3:J1:F3-WP

訂貨編號: 8233033

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 可以用附件關閉
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	分支模組 開關閥 開關閥/過濾調壓閥
最大冷凝容積	38 ml
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
保護罩	塑膠濾杯保護罩
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.15 Mpa...2 Mpa 1.5 bar...20 bar 21.75 psi...290 psi
壓力調節範圍 MPa	0.05 Mpa...1.2 Mpa
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
壓力調節範圍 psi	7.25 psi...174 psi
最大標準流量	3500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2360 g

特性	值
安裝方式	透過安裝支架
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
氣動介面，氣口 3	G1/2
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC