


氣源處理裝置組合
MSB6-3/8:I2:I4
訂貨編號: 8233037

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	纖維過濾器
最大冷凝容積	38 ml
保護罩	塑膠濾杯保護罩
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
最大標準流量	900 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 標準的壓縮空氣
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1240 g
安裝方式	具有附件
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
密封件材質	NBR
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC