


軸向安裝組件  
**EAMM-A-S60-80P**  
訂貨編號: 8234799

**FESTO**



資料表

| 特性                | 值                   |
|-------------------|---------------------|
| 標稱長度              | 75 mm               |
| 安裝位置              | 可選                  |
| 最大轉速              | 6000 1/min          |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L      |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C      |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%             |
| 防護等級              | IP40                |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C      |
| 慣性動量              | 34.8 kgmm²          |
| 可傳遞的扭矩            | 21 Nm               |
| 產品重量              | 960 g               |
| 介面代碼，驅動器          | S60                 |
| 介面代碼，馬達輸入         | 80P<br>80PA<br>80RA |
| 材料說明              | RoHS 合規             |