


軸向安裝組件  
**EAMM-A-S60-87A**  
訂貨編號: 8234802

FESTO



資料表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 標稱長度              | 65 mm          |
| 安裝位置              | 可選             |
| 最大轉速              | 6000 1/min     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%        |
| 防護等級              | IP40           |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C |
| 慣性動量              | 34.8 kgmm²     |
| 可傳遞的扭矩            | 21 Nm          |
| 產品重量              | 890 g          |
| 介面代碼，驅動器          | S60            |
| 介面代碼，馬達輸入         | 87A            |
| 材料說明              | RoHS 合規        |