

氣電轉換器 PEN-M5

訂貨編號: 8625

FESTO



資料表

特性	值
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	壓差 相對壓力
測量方法	氣動/電控壓差開關
工作壓力	-0.1 Mpa...0.8 Mpa -1 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	70 Hz
最大輸出電流	350 mA
短路電流額定值	是
操作電壓範圍 DC	12 V...30 V
電氣介面	3 芯 電纜 開放式
電纜長度	2.5 m
電纜護套材料	PUR
安裝方式	安裝於安裝框架 2n 上 具通孔 是否要:
安裝位置	可選
氣動介面	M5
產品重量	240 g
外殼材質	壓鑄鋅
密封圈材料	NBR

特性	值
開關狀態指示	黃色 LED
閾值設定範圍	-0.8 bar...8 bar
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L