

**限位開關**  
**SDK-3-PK-3**  
訂貨編號: 8714

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 三口二位，常閉，單穩態                     |
| 驅動方式                    | 機械                              |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 16 l/min                        |
| 工作口                     | PK-3                            |
| 工作壓力                    | 0 bar...8 bar                   |
| 結構特點                    | 球座                              |
| 復位類型                    | 彈簧復位                            |
| 公稱通徑                    | 0.6 mm                          |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                          |
| 密封原理                    | 軟密封                             |
| 嚮導類型                    | 直接                              |
| 流向                      | 不可逆                             |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                    | -10 °C...80 °C                  |
| 環境溫度                    | -10 °C...80 °C                  |
| 驅動力                     | 12 N                            |
| 產品重量                    | 50 g                            |
| 安裝方式                    | 具通孔                             |
| 氣動介面，氣口 1               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 2               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 3               | 非管式                             |