


分氣塊
FR-12-PK-3-B
訂貨編號: 8761

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	2.5 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出數量	12
供應管線數量	1
氣動介面，氣口 1	內螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 4 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁