


分氣塊 FR-12-PK-4-B

訂貨編號: 8762

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	3.4 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出數量	12
供應管線數量	1
氣動介面, 氣口 1	內螺紋 G1/4
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁