


滾輪槓桿閥  
R-3-1/4-B  
訂貨編號: 8985

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 三口二位，常閉，單穩態                                                |
| 驅動方式                    | 機械                                                         |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 600 l/min                                                  |
| 工作口                     | G1/4                                                       |
| 工作壓力                    | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar                   |
| 結構特點                    | 活塞閥座                                                       |
| 公稱通徑                    | 7 mm                                                       |
| 嚮導類型                    | 直接                                                         |
| 防爆                      | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                                             |
| 驅動力                     | 26 N                                                       |
| 產品重量                    | 230 g                                                      |
| 安裝方式                    | 具通孔                                                        |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/4                                                       |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/4                                                       |
| 氣動介面，氣口 3               | G1/4                                                       |
| 密封件材質                   | NBR                                                        |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋁                                                        |