


擺動手柄閥, 含閘置復位 LO-3-1/4-B

訂貨編號: 8989

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位, 常開, 單電控
驅動方式	機械
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	600 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	-0.95 bar...10 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	7 mm
嚮導類型	直接
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	50 N
產品重量	250 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁