


手壓閥  
THO-3-1/4-B  
訂貨編號: 8990

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                  |
|-------------------------|--------------------|
| 閥功能                     | 三口二位，常開，單電控        |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 600 l/min          |
| 工作口                     | G1/4               |
| 工作壓力                    | -0.95 bar...10 bar |
| 結構特點                    | 提動座                |
| 公稱通徑                    | 7 mm               |
| 嚮導類型                    | 直接                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C     |
| 驅動力                     | 22.5 N             |
| 產品重量                    | 210 g              |
| 安裝方式                    | 具通孔                |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/4               |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/4               |
| 氣動介面，氣口 3               | G1/4               |
| 密封件材質                   | NBR                |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋁                |