

塑膠金屬複合管 PM-6

訂貨編號: 9087

FESTO



資料表

特性	值
外徑	8 mm
流量相關彎曲半徑	25 mm
內徑	5.2 mm
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...30 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-29 °C...65 °C
產品重量 (取決於長度)	0.032 kg/m
顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	精製鋁合金 PE