

關節軸承  
SGS-M12X1,25  
訂貨編號: 9262

FESTO



資料表

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 尺寸                  | M12x1.25        |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 環境溫度                | -40 °C...150 °C |
| 最大負載能力              | 1.5 kN          |
| 產品重量                | 130 g           |
| 材料說明                | RoHS 合規         |
| 外環材料                | 黃銅              |
| 外殼材質                | 鍍鋅鋼             |
| 內滾道材質               | 鋼               |
| 螺帽材料                | 鍍鋅鋼             |