

關節軸承
SGS-M20X1,5
訂貨編號: 9264

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M20x1.5
基於標準	ISO 12240-4
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	9 kN
產品重量	468 g
材料說明	RoHS 合規
外環材料	黃銅
外殼材質	鍍鋅鋼
內滾道材質	鋼
螺帽材料	鍍鋅鋼