



壓力開關閥
VD-3-PK-3
訂貨編號: 9270

FESTO



資料表

特性	值
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	100 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	0.18 Mpa...0.8 Mpa 1.8 bar...8 bar
公稱通徑	2.5 mm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	220 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
氣動介面，氣口 3	PK-3
材料說明	RoHS 合規