

連接件
AD-G3/8-3/8NPT-I
訂貨編號: 9397

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	11.5 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
介面 1 的最大緊固扭矩	25 Nm
氣動介面 2 的最大緊固扭矩	22 Nm
標稱扭矩	38.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	25.3 g
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面, 氣口 2	內螺紋 3/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	PVC
外殼材質	鍍鋅鋼