


# 隔板式快鎖接頭 SCK-PK-4

訂貨編號: 9421

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                     |
|---------------------|---------------------------------------|
| 公稱通徑                | 3.4 mm                                |
| 安裝位置                | 可選                                    |
| 設計                  | 穿板式                                   |
| 套組規格                | 10                                    |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 psi...232 psi    |
| 操作壓力的溫度範圍           | 0 bar...16 bar                        |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                              |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 環境溫度                | -40 °C...150 °C                       |
| 氣動介面, 氣口 1          | 適用於氣管外徑 6 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm, 具有管接螺帽 |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 6 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm, 具有螺帽   |
| 管接螺帽材料              | 陽極氧化鍛造鋁合金                             |
| 材料說明                | RoHS 合規                               |
| 螺帽材料                | 鍍鋅鋼                                   |
| 接頭材料                | 陽極氧化鍛造鋁合金                             |