

球閥

QH-1

訂貨編號: 9545

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	兩口兩位雙螺線管
氣動介面，氣口 1	G1
氣動介面，氣口 2	G1
驅動方式	手冊
安裝方式	管式安裝
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	33000 l/min
公稱通徑	25 mm
外殼材質	黃銅
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	ISO 228-1
結構特點	球閥
標稱壓力 PN	30
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
中等	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 惰性氣體 水 – 無水蒸氣 中性流體 按要求提供其他介質
介質溫度	-20 °C...150 °C
產品重量	830 g
密封件材質	FPM PTFE
滾珠材料	黃銅，鍍鉻
軸材質	黃銅