

雙螺紋接頭
E-G1/2-1/2NPT
訂貨編號: 9633

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	14.3 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
介面 1 的最大緊固扭矩	40 Nm
氣動介面 2 的最大緊固扭矩	28 Nm
標稱扭矩	47.9 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	47.68 g
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規