


# 快速排氣閥 SE-3/8-B

訂貨編號: 9687

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	快速排氣
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G3/8
安裝方式	擰入
標準標稱流量, 排氣	2760 l/min
標準標稱流量, 氣流 6->5 bar	2880 l/min
工作壓力	0.2 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...75 °C
外殼材質	壓鑄鋁
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:--]
公稱通徑	11 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...75 °C
產品重量	125 g
氣動介面, 氣口 3	G3/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR