


Conexiones eléctricas para conexión de diagnóstico

FESTO

Hojas de datos: KDI/KDTAM

- Cable de programación para diversas aplicaciones
- Cable confeccionado en ambos extremos
- Cables de 3 m, 6 m y 10 m



Datos técnicos generales		
Tipo	KDI-.../KDTAM-...	KDI-PPA-3-BU9
Tipo de fijación	Tuerca/Conector con rosca M12, clip/tornillos 2xM3	Tornillos 4-40 UNC
Posición de montaje	Indistinta	
Tensión de funcionamiento [V]	300 AC	–
Información sobre los materiales: cuerpo	Poliéster/Poliuretano	
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorado	
Información sobre los materiales: tuerca	Latón niquelado	
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano	Cloruro de polivinilo
Temperatura ambiente [°C]	–30 ... +80	
Temperatura ambiente tendido del cable suelto [°C]	–10 ... +80	

Referencias							
	Conexión eléctrica	Tipo de cable [mm ²]	Diámetro del cable [mm]	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
	Conector recto tipo clavija, 5 contactos; M12, conector recto tipo zócalo, 9 contactos, Sub-D	7x0,24	5,9	203	3	KDTAM-SB60-3-M12	188 979
				354	6	KDTAM-SB60-6-M12	188 980
				582	10	KDTAM-SB60-10-M12	188 981
	Conector recto tipo zócalo, 9 contactos, Sub-D, conector recto tipo clavija, 9 contactos, Sub-D	9x0,22	–	156	3	KDI-PPA-3-BU9	151 915
	Conector recto tipo zócalo, 5 contactos; M12, conector recto tipo zócalo, 25 contactos, Sub-D	4x0,14	4,5 ... 6,5	210	5	KDI-SB202-BU25	30 437
		4x0,14	4,5 ... 6,5	181	5	KDI-SB202-BU9	150 268
	Conector recto tipo clavija, 5 contactos; M12, conector recto tipo zócalo, 8 contactos, SDL	7x0,24	5,9	190	3	KDI-SB60-3,0-M12	171 173
				361	6	KDI-SB60-6,0-M12	175 686
				591	10	KDI-SB60-10,0-M12	171 174

Conexiones eléctricas para conexión de diagnóstico


FESTO

Hojas de datos: KDI/KDTAM

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

KDI-SB60-...




L1 Cable de 3 m, 6 m o 10 m

KDTAM-...



L1 Cable de 3 m, 6 m o 10 m

KDI-PPA-3-BU9



- 1 Conector recto tipo zócalo, 9 contactos, Sub-D
- 2 Conector recto tipo clavija, 9 contactos, Sub-D