

Conexiones eléctricas para conexión multipolo


Hoja de datos: KMP2-03-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo de 24 entradas/salidas o 24 bobinas/válvulas
- Preconfeccionado
- Cable de 10 m o según especificaciones del cliente

 Importante
 KMP2-03-E-... (variante para entradas/salidas) y KMP2-03-V-... (variante para válvulas): se diferencian únicamente por la polaridad inconfundible del conector tipo clavija.



Datos técnicos generales		KMP2-03-...
Tipo		KMP2-03-...
Tipo de fijación		Tuerca
Posición de montaje		Indistinta
Tensión de funcionamiento	[V]	Máx. 250 AC
	[V]	Máx. 300 DC
Carga de corriente	[A]	7,5
Tipo de cable	[mm ²]	26x0,75
Código de color del cable		Hilos negros con numeración correlativa en blanco (1 ... 26)
Diámetro del cable	[mm]	15
Clase de protección según NE 60 529		IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo		Aleación de cobre, niquelada
Información sobre los materiales: junta		Neopreno, resistente a la luz y al aceite
Información sobre los materiales: contactos		Aleación de cobre, dorado
Información sobre los materiales: funda del cable		Cloruro de polivinilo
Temperatura ambiente	[°C]	-20 ... +80
Temperatura ambiente tendido del cable suelto	[°C]	-5 ... +80


Referencias						
	Conexión eléctrica	Peso del producto		Longitud	Tipo	Nº de artículo
		Cable [g/m]	total [g]			
	Conector tipo zócalo de 26 contactos	Aprox. 350	3600	10	KMP2-03-E-10-26	175 665
	Conector tipo zócalo de 26 contactos		Según largo	Indistinta	KMP2-03-E-X-26	18 683
	Conector tipo zócalo de 26 contactos	Aprox. 350	3637	10	KMP2-03-V-10-26	175 667
	Conector tipo zócalo de 26 contactos		Según largo	Indistinta	KMP2-03-V-X-26	18 681

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMP2-03-...


Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

KMP2-03-...




1 Cable de 5 m o de 10 m

Conector tipo zócalo con codificación N (KMP2-03-V-...)




Conector tipo zócalo con codificación Y (KMP2-03-E-...)



Distribución de conexiones (plano del lado soldado)

KMP2-03-...

	Pin	Número del hilo	Pin	Número del hilo	Pin	Número del hilo
	1	1	10	10	19	19
	2	2	11	11	20	20
	3	3	12	12	21	21
	4	4	13	13	22	22
	5	5	14	14	23	23
	6	6	15	15	24	24
	7	7	16	16	25	25
	8	8	17	17	26	26
	9	9	18	18	-	-