

Conexiones eléctricas para conexión individual

Hoja de datos: KMYZ-7

FESTO

- Conector tipo zócalo con cable, para la conexión de válvulas individuales CPV/CPA10/14
- Preconfeccionado
- Cables de 2,5 m, 5 m y 10 m
- Conector tipo zócalo de 2 contactos
- Con diodos luminosos y circuito de protección
- Con reducción integrada de la corriente de mantenimiento
- Con polos inconfundibles
- No apropiado para cadenas de arrastre



Datos técnicos generales	
Tipo	KMYZ-7-...
Conexiones eléctricas	Conector acodado tipo zócalo, de 2 contactos
Tipo de fijación	Tornillo central autocortante KB 18x7
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V]	20 ... 26 DC
Carga de corriente [A]	1
Diámetro del cable [mm]	3,4
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo	Poliamida
Información sobre los materiales: contactos	Bronce
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50

Referencias						
	Indicación del estado de la señal LED	Tipo de cable [mm ²]	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
	■	2x0,25	43	2,5	KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR	193 683
	■	2x0,25	82	5	KMYZ-7-24-5-LED-PUR	193 685
	■	2x0,25	155	10	KMYZ-7-24-10-LED-PUR	196 070


Conexiones eléctricas para conexión individual

Hoja de datos: KMYZ-7

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

KMYZ-7-...



- 1 Campo de iluminación LED
- 2 Identificación
- 3 Cable de 2 hilos de 2,5 m, 5 m o 10 m (2x0,25 mm²)
- 4 Distribución de conexiones para MZC
- 5 Tornillo de fijación