Cables NEBC para unidades de control

Hoja de datos

Cable de conexión NEBC-M9W5

- Cable M9, 5 contactos
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 2 y 5 m
- Para CPX-CM-HPP

Datos técnicos generales		
Conexión eléctrica		Conector acodado tipo clavija, 5 contactos, M9
Tensión de funcionamiento	[V DC]	Máx. 60
Diámetro del cable	[mm]	5,5
Extremos de los hilos		Manguito en el extremo de los hilos
Tipo de fijación		Con tuerca de racor
Posición de montaje		Indistinta
Clase de protección según EN 60529		IP65, IP67

Materiales	
Cuerpo	Latón niquelado, PUR
Contacto crimp	Bronce/latón dorado
Cubierta del cable	PUR
Color de la cubierta del cable	gris claro
Características del cable	Estándar
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	–20 ... +80
Temperatura ambiente con cableado móvil	[°C]	–5 ... +80
Radio de curvatura mín. del cable	[mm]	75

Distribución de contactos (plano del conector)



Pin	Color del hilo
1	Amarillo
2	Gris
3	Verde
4	Blanco
5	Marrón

Referencias

Conexión eléctrica	Tipo de cable	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	N° art.	Tipo
Conector acodado tipo clavija de 5 contactos	2x0,24mm², 2x0,34mm², 0,49mm²	108	2	**563711**	**NEBC-M9W5-K-2-N-LE3**
		250	5	**563712**	**NEBC-M9W5-K-5-N-LE3**