


Cables NEBV

Hoja de datos

FESTO


 Temperatura
 -10 ... +50 °C

- Para CPE10 y CPE14
- Con conector redondo tipo clavija



Datos técnicos generales		NEBV-M8W4L-...-LE2	NEBV-M8W4L-...-M8G3
Tipo		NEBV-M8W4L-...-LE2	NEBV-M8W4L-...-M8G3
Conexión eléctrica		<ul style="list-style-type: none"> • Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos • Cable bifilar 	<ul style="list-style-type: none"> • Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos • Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos
Par de apriete	[Nm]	0,3	
Tipo de cable	[mm ²]	2x0,25	
Diámetro del cable	[mm]	3,4	
Extremos de los hilos		Manguito en el extremo de los hilos	-
Indicación de estado de conmutación		LED amarillo	
Carga admisible de corriente con 40 °C	[A]	3	
Clase de protección según EN 60529		IP65 e IP67 (montado)	
Corresponde a la norma		EN 61076-2-101, ISO 20401	
Características del cable		Apropiado para cadenas de arrastre	
Radio de curvatura mínima del cable	[mm]	35	
Tensión de funcionamiento	[V DC]	20,4 ... 26,4	
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +50	
Material	Cuerpo	Poliuretano elastómero termoplástico	
	Revestimiento aislante	Cloruro de polivinilo	
	Cubierta del cable	Poliuretano	
	Contactos del conector tipo zócalo	Latón dorado	
Características del material		Conformidad con RoHS	

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com

NEBV-M8W4L-...-LE2

1 Extremo libre, cable bifilar
 2 Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, cuerpo transparente, con LED
 3 Soporte para placas de identificación

L = Longitud del cable

NEBV-M8W4L-...-M8G3

2 Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, cuerpo transparente, con LED
 3 Soporte para placas de identificación
 4 Conector recto tipo clavija, 3 contactos

L = Longitud del cable

Referencias					
	Descripción	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector acodado tipo zócalo / cable	45	2,5	562471	NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2
		85	5	562472	NEBV-M8W4L-E-5-LE2
		165	10	562473	NEBV-M8W4L-E-10-LE2
	Conector acodado tipo zócalo / conector recto tipo clavija	50	2,5	562468	NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3
		90	5	562469	NEBV-M8W4L-E-5-M8G3
		170	10	562470	NEBV-M8W4L-E-10-M8G3