

Sensores de presión SDE3, con indicador

FESTO



Sensores de presión SDE3

Características

FESTO

Informaciones resumidas

SDE3-...-M...

Ejecución con conector

Conector tipo clavija M8x1
y M12x1

Montaje rápido en perfil DIN,
en la pared o en superficies
planas

Indicación mediante LCD
de dos colores, imagen de
gran contraste

Indicación de presión:

- Alfanumérica y
- gráfica de barras



SDE3-...-FQ...

cable con conector

Montaje rápido en panel
frontal

Utilización sencilla

- Memorización sencilla
- Utilización intuitiva
mediante display LCD



Descripción del producto

El sensor de presión SDE3 es un sensor compacto, apropiado para el montaje en espacios reducidos. Este sensor es especialmente apropiado para la utilización en aplicaciones de utilización sencilla, que exigen disponer de datos actualizados sobre la presión y que ofrecen poco espacio para el montaje.

Aplicaciones principales

- Control del aire comprimido
- Control del regulador
- Confirmación de la aspiración en la técnica de vacío
- Control de estanquidad
- Detección de objetos mediante presión dinámica
- Detección de presión diferencial

Características

- Montaje rápido en perfil DIN o en panel frontal en espacios reducidos
- Mínimo tiempo para el montaje mediante racores QS
- Utilización intuitiva mediante display LCD
- Indicación de procesos dinámicos de modo alfanumérico o mediante gráfica de barras
- Código alfanumérico personalizado, para evitar manipulaciones por personas no autorizadas
- Memorización sencilla
- Presión relativa, presión diferencial o dos entradas de presión independientes
- Cinco márgenes de medición: 0 ... -1, -1 ... 1, 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10 bar
- Indicación mediante LCD de dos colores, imagen de gran contraste
- Salidas eléctricas: 2 salidas, PNP o NPN

Sensores de presión SDE3, con indicador

Cuadro general de productos



FESTO

Magnitud medida	Margen de medición de la presión [bar]	Función de conmutación	Conexión neumática	Conexión eléctrica	Tipo de fijación	Salida eléctrica	
						Digital	Analógica
1x presión relativa, 2x presión relativa, 1x presión diferencial 1 presión relativa y 1 presión diferencial	0 ... -1, -1 ... +1, 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10	Libremente programable	Boquilla de conexión Para tubos flexibles con diámetro exterior de 4 mm Diámetro exterior del tubo flexible de $\frac{5}{32}$ "	Conector M8x1 Conector M12x1 Cable	Mediante perfil DIN, Con elemento para el montaje en la pared con adaptador para montaje en superficies, montaje en panel frontal, mediante taladros	2x PNP	–
						2x NPN	–

Sensores de presión SDE3, con indicador

Cuadro general de periféricos

FESTO



Accesorios	→ Página/ Internet
[1] Sensor de presión SDE3-...-K	6
[2] Sensor de presión SDE3-...-M...	6
[3] Sensor de presión SDE3-...-F...-M...	6
[4] Cable NEBU, conector recto tipo zócalo	12
[5] Cable NEBU, conector acodado tipo zócalo	12

Accesorios	→ Página/ Internet
[6] Placa de adaptación SXE3-W (con SDE3-...-W..., incluida en el suministro)	12
[7] Perfil según DIN NE 60715	nrh
[8] Placa de sujeción (con SDE3-...-F...-M8, incluida en el suministro)	–

Sensores de presión SDE3, con indicador

Referencia

FESTO

		SDE3	-	D10	S	-	B	-	HQ4	-	2P	-	M8
Tipo													
SDE3	Sensor de presión piezorresistivo con indicación												
Margen de medición de la presión [bar]													
V1	0 ... -1												
B2	-1 ... +1												
D2	0 ... 2												
D6	0 ... 6												
D10	0 ... 10												
Entrada de presión													
S	1x presión relativa												
D	2x presión relativa												
M	1 presión relativa, 1 presión diferencial												
Z	1x presión diferencial												
Indicador													
B	Valores en bar												
H	Valores en pulgadas de columna de mercurio												
Montaje / Conexión neumática													
HQ4	Con perfil DIN, conexión por boquilla de 4 mm												
WQ4	Montaje en la pared, conexión por boquilla de 4 mm												
FQ4	Montaje en panel frontal, conexión por boquilla de 4 mm												
Salida eléctrica													
2P	2 salidas conmutadas PNP												
2N	2 salidas NPN												
Conexión eléctrica													
M8	Conector M8x1												
M12	Conector M12x1												

Pedir variantes adicionales mediante conjunto modular → 11



- Indicador
- Montaje / Conexión neumática
- Conexión eléctrica
- Accesorios eléctricos

Sensores de presión SDE3, con indicador

Hoja de datos

FESTO

Función



Tensión
15 ... 30 V DC

Presión
-1 ... +10 bar

Temperatura
0 ... 50 °C



Datos técnicos generales						
Tipo SDE3	-V1	-B2	-D2	-D6	-D10	
Informaciones generales						
Certificación	c UL us - Recognized (OL)					
	C-Tick					
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE CEM					
	Según directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)					
Características del material	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE					
	Conformidad con RoHS					
Señal de entrada / elemento de medición						
Magnitud medida	Presión relativa					
	2x presión relativa					
	1 presión relativa, 1 presión diferencial					
	Presión diferencial					
Método de medición	Sensor de presión piezorresistivo con indicación					
Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 µm					
Margen de medición de la presión	[bar]	0 ... -1	-1 ... +1	0 ... 2	0 ... 6	0 ... 10
Temperatura del fluido	[°C]	0 ... 50				
Temperatura ambiente	[°C]	0 ... 50				

Datos eléctricos		
Tipo SDE3	-2P	-2N
Salida general ¹⁾		
Precisión FS	[%]	2
Salida conmutada		
Salida conmutada	2x PNP	2x NPN
Función de conmutación	Programable libremente	
Funcionamiento del elemento de maniobra	Conmutable	
Precisión de repetición del valor de conmutación	[%]	0,3
Corriente máxima de salida	[mA]	100
Salida, más datos		
Resistencia a cortocircuitos	Sincronizado	
Parte electrónica		
Margen de tensión de funcionamiento DC	[V]	15 ... 30
Protección contra polarización inversa	En todas las conexiones eléctricas	
Error de linealidad ±FS ¹⁾	[%]	0,3


1) % FS = % del valor final del margen de medición (escala completa)


Sensores de presión SDE3, con indicador

Hoja de datos

FESTO

Datos eléctricos		
Tipo SDE3	-2P	-2N
Electromecánica		
Conexión eléctrica	Conector redondo tipo clavija M8x1 de 4 contactos, según NE 60 947-5-2	
	Conector redondo tipo clavija M12x1 de 5 contactos, según NE 60 947-5-2	
	Cable con conector redondo tipo clavija M8x1 de 4 contactos, según NE 60 947-5-2	
	Cable tetrafilar de 2,5 m, según EN 60 947-5-2	

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2			
Conector de 4 contactos			
M8x1	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	3	Azul	-
	4	Negro	Salida
	2	Blanco	Salida

Ocupación de los contactos del conector tipo clavija, según EN 60947-5-2			
Conector de 5 contactos			
M12x1	Pin	Color del hilo	Asignación
	1	Marrón	+
	3	Azul	-
	4	Negro	Salida
	2	Blanco	Salida
	5	No ocupado	

Parte mecánica			
Tipo SDE3	-HQ...	-WQ...	-FQ...
Tipo de fijación	Con perfil DIN mediante taladros	Con perfil DIN mediante taladros Con adaptador para montaje en la pared/superficies	Montaje en panel frontal
Posición de montaje	Indistinta		
Conexión neumática	QS-4		
	QS-5/32"		
Peso del producto [g]	37	37	61
Peso de la placa de adaptación [g]	-	6	-
Longitud del cable [m]	-	-	0,3
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado		
	PC		

Indicación / utilización	
Forma de indicación	LCD retroiluminado
Indicación de estado de conmutación	LCD amarillo
Posibilidades de ajuste	Teach-In
Seguro contra manipulación indebida	Código PIN
Margen de ajuste de los valores umbrales [%]	0 ... 100
Margen de ajuste de la histéresis [%]	0 ... 90

Recepción/emisión	
Clase de protección	IP65
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Sensores de presión SDE3, con indicador


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Montaje en perfil DIN, en la pared o en superficies planas



Tipo	B1	B2	B3	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
SDE3-...-HQ4-M8	20	14	—	QS4	M8x1	3,4	37	4	65	14	35,4	75	24,3	30	33,2	—
SDE3-...-HQ4-M12					M12x1							84				
SDE3-...-WQ4-M8	20	14	12	QS4	M8x1	3,4	37	4	65	14	35,4	75	24,3	30	33,2	9
SDE3-...-WQ4-M12					M12x1							84				

Montaje en panel frontal



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
SDE3-...-FQ4-M8	27,4	14	35	24	21,6	QS-4	M8x1	32	5	79	35,4	74	300	69,8	65
SDE3-...-FQ4-M12							M12x1								

Sensores de presión SDE3, con indicador

Hoja de datos

Referencias: montaje en perfil DIN						
Ejecución	Margen de medición de la presión [bar]	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Indicador	Nº art.	Tipo
	Presión relativa					
	0 ... -1	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540193	SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
				Pulgadas de columna de mercurio	540194	SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
	0 ... 10	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540207	SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
	2x presión relativa					
	0 ... -1	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540196	SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8
			Conector M12x1, 5 contactos		568663	SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12
			Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	Pulgadas de columna de mercurio	540197	SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
	0 ... 2	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540203	SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
	0 ... 10	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540209	SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
			Conector M12x1, 5 contactos		568662	SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M12
	1 presión relativa, 1 presión diferencial					
	0 ... -1	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	568667	SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8
	0 ... 6	2x PNP	Conector M12x1, 5 contactos	bar	568668	SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
			Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos		568669	SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8
	0 ... 10	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	568665	SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8
	Presión diferencial					
	0 ... -1	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540199	SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
		2x NPN		Pulgadas de columna de mercurio	540200	SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
					bar	540202
	0 ... 2	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540205	SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
	0 ... 10	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	540211	SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
		2x NPN			540213	SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8

Referencias: montaje en la pared ¹⁾						
Ejecución	Margen de medición de la presión [bar]	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Indicador	Nº art.	Tipo
	2x presión relativa					
	0 ... -1	2x PNP	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	bar	568664	SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 
	1 presión relativa, 1 presión diferencial					
	0 ... 10	2x PNP	Conector M12x1, 5 contactos	bar	568666	SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12 

1) Placa de adaptación SXE3-W incluida en el suministro

Importante

Otras variantes y accesorios pueden configurarse y pedirse mediante el conjunto SDE3 → 11.


Configurador para tipos según directiva ATEX para atmósferas con peligro de explosión
→ Internet: sde3

Sensores de presión SDE3, con indicador

Hoja de datos

FESTO

Referencias: montaje en panel frontal

Ejecución	Margen de medición de la presión [bar]	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Indicador	Nº art.	Tipo
	Presión relativa					
	0 ... -1	2x PNP	Cable con conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	bar	540195	SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8
	0 ... 10				540208	SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
	2x presión relativa					
	0 ... -1	2x PNP	Cable con conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	bar	540198	SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
	0 ... 2				540204	SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
	0 ... 10				540210	SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
	Presión diferencial					
	0 ... -1	2x PNP	Cable con conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	bar	540201	SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
	0 ... 2				540206	SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
	0 ... 10				540212	SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8

Importante

Otras variantes y accesorios pueden configurarse y pedirse mediante el conjunto SDE3 → 11.

Configurador para tipos según directiva ATEX para atmósferas con peligro de explosión
→ Internet: sde3

Sensores de presión SDE3

Referencias: conjunto modular

Tablas para realizar los pedidos				Condi- ciones	Código	Entrada código
M	Nº de artículo	539679				
	Función	Sensor de presión			SDE3	SDE3
	Margen de medición [bar] de la presión	0 ... -1			-V1	
		-1 ... 1			-B2	
		0 ... 2			-D2	
		0 ... 6			-D6	
		0 ... 10			-D10	
	Entrada de presión	1 x presión relativa			S	
		2 x presión relativa, independiente			D	
		1x presión relativa, 1x presión diferencial			M	
		1 x presión diferencial			Z	
	Indicador	Valores en bar			-B	
		Valores en psi			-P	
		Valores en kPa			-K	
		Valores en pulgadas de columna de mercurio			-H	
		Valores en pulgadas de columna de agua	1		-W	
	Montaje / Conexión neumática	Montaje en perfil DIN, conexión por boquilla de 4 mm			-HQ4	
		Montaje en perfil DIN, conexión por boquilla de $\frac{5}{32}$ "			-HT532	
		Montaje en la pared, racor de 4 mm			-WQ4	
		Montaje en la pared, conexión por boquilla de $\frac{5}{32}$ "			-WT532	
		Montaje en panel frontal, racor de 4 mm			-FQ4	
		Montaje en panel frontal, conexión por boquilla de $\frac{5}{32}$ "			-FT532	
	Salida eléctrica	2 salidas conmutadas PNP			-2P	
		2 salidas NPN			-2N	
	Conexión eléctrica	Conector M8			-M8	
		Conector tipo clavija M12, codificación A			-M12	
		Cable de 2,5 m			-K	
0	Cable de conexión (accesorio)	Cable de 2,5 m, conector recto tipo zócalo	2		-G	
		Cable de 2,5 m, conector acodado tipo zócalo	2		-W	
		Cable de 5 m, conector recto tipo zócalo	2		-G5	
		Cable de 5 m, conector acodado tipo zócalo	2		-W5	

1 W No con margen de presión D6 y entrada de presión M o margen de presión D10 y entrada de presión M.

2 G,W,G5;W5
No con conexión eléctrica K

Continúa: código de pedido

539679 **SDE3** - - - - - - - -


Sensores de presión SDE3, con indicador

Accesorios

FESTO

Placa de adaptación SXE3-W
para el montaje en la pared
o en superficies planas

Material:
Acero



Referencias		
	Nº art.	Tipo
Placa de adaptación ¹⁾	540214	SXE3-W

1) Incluida en el suministro de SDE3-...-W...

Referencias: cables				Hojas de datos ➔ Internet: nebu	
	Denominación	Cantidad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
M8x1					
	Conector recto, tipo zócalo	4	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Conector acodado	4	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4
M12x1					
	Conector recto, tipo zócalo	4	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
			5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	Conector acodado	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
			5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias: clip de seguridad			
	Tamaño	Nº art.	Tipo
	M8	548067	NEAU-M8-GD
	M12	548068	NEAU-M12-GD