

Conexiones eléctricas para Ethernet

Hoja de datos: FBS-RJ45-8-GS

- Conector tipo clavija para Ethernet, conexión RJ45 de 8 contactos
- Con polos inconfundibles
- Gran calidad de transmisión
- Conexiones desmontables



Datos técnicos generales		
Tipo	FBS-RJ45-8-GS	FBS-RJ45-PP-GS
Diámetro admisible del cable [mm]	4 ... 5,4	5 ... 8
Clase de protección según NE 60529	IP67	IP67
Protección contra contactos directos o indirectos	PELV	PELV
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida	Fundición inyectada de cinc niquelado
Información sobre los materiales: contactos	Bronce niquelado/dorado	Aleación de cobre, niquelado/dorado
Información sobre los materiales: juntas	Caucho nitrílico	Caucho nitrílico
Información sobre los materiales de los tornillos	Acero	-
Temperatura de funcionamiento [°C]	-5 ... +60	-40 ... +70
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70	-40 ... +70
Humedad ambiental relativa [%]	0...90, sin condensación	-
Especificación del cable para Ethernet	AWG 24-26 hilos finos Diámetro de cada hilo: 0,89-0,99 mm Tipo: CAT.5	AWG 22-26, 1 hilo AWG 22-26, 7 hilo Diámetro de cada hilo: máx. 1,6 mm Tipo: CAT.5

Referencias				
	Conexión eléctrica	Peso del producto [g]	Tipo	Nº art.
	Conector recto tipo clavija, 8 contactos	15	FBS-RJ45-8-GS	534 494
	Conector recto tipo clavija, 8 contactos	60	FBS-RJ45-PP-GS	552 000

Conexiones eléctricas para Ethernet


Hoja de datos: FBS-RJ45-8-GS

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

FBS-RJ45-8-GS



FBS-RJ45-PP-GS

