





- Semplice innesto
- Semplice smontaggio
- Fino a 6 uscite
- Orientabile di 360°




Distributore multiplo QS, Quick Star

Caratteristiche

FESTO

Applicazione	È pronto dopo un semplice innesto	Assoluta sicurezza	Anello di tenuta antisfilamento
 La via diretta al raccordo adatto. Per qualsiasi tipo di collegamento Quick Star offre la soluzione sicura. Il pratico sistema di raccordi offre oltre 1000 tipi di raccordi standard e raccordi funzionali.	 La grappa di acciaio inossidabile trattiene il tubo senza danneggiare la superficie. Assicura l'assorbimento di urti e vibrazioni. Per scollegare il tubo è sufficiente premere verso il basso l'anello blu di sbloccaggio. Sull'anello è riportato, per maggior chiarezza, il diametro esterno del tubo.	 L'anello di tenuta in gomma al nitrile garantisce una tenuta assoluta tra i tubi a norma e il raccordo. Il tubo a norma e il raccordo a innesto Festo sono adatti per l'impiego con aria compressa e con il vuoto.	 Tutte le parti in ottone dei raccordi filettati con innesto Festo sono nichelate in superficie al fine di renderle altamente resistenti alla corrosione. Le filettature coniche R a norma ISO sono dotate di un rivestimento a tenuta in PTFE. Il raccordo può essere avvitato fino a 5 volte senza ricorrere a ulteriori elementi di tenuta.

Orientabile di 360°	Ruotabili di 360°, con cuscinetti a sfere
 Allineamento durante il montaggio. Compensazione del movimento dei tubi durante l'utilizzo.	 Movimento rotatorio durante l'utilizzo ammesso fino a max. 500 giri/min.

Raccordi e relative filettature			
Filettatura metrica - Le filettature sono comparabili alle filettature G e vengono montate nelle filettature cilindriche metriche. - La tenuta viene garantita da una guarnizione O-Ring fissata.	Filettatura G a norma DIN ISO 228-1 - Filettatura più corta - Profondità costante di montaggio - Anello di tenuta sostituibile - Guarnizione frontale - Utilizzabile più volte grazie all'anello di tenuta sostituibile.	Filettatura R a norme DIN 2999-1 e ISO 7/1 - Filettatura autobloccante - Guarnizione sulla filettatura - Non sono necessari ulteriori superfici di tenuta	- Dimensioni di montaggio minime, pertanto nessuna sporgenza per le superfici di tenuta - Riutilizzabile fino a 5 volte.
 Filetto maschio metrico Filetto femmina metrico	 Filetto maschio G Filetto femmina G	 Filetto maschio R Filetto femmina G Filetto femmina R	


Distributore multiplo QS, Quick Star

Dati tecnici

FESTO


Materiali

Disegno funzionale



	Standard QS
1 Anello di sbloccaggio	Policarbonato
2 Manicotto elastico	Gomma al nitrile
3 Corpo	Acciaio Polibutilene tereftalato Ottone nichelato Alluminio anodizzato
4 Graffette di serraggio	Ottone Acciaio inossidabile
5 Filetto	Ottone nichelato Sigillante in PTFE
6 Tubo in plastica, calibrato esternamente	PAN PUN PUN-H PUN-E

Profondità di avvitamento tubo



Ø esterno tubo [mm]	4	6	8	10	12
Standard QS	15	17	18	21	23

Condizioni d'esercizio e ambientali

	Standard QS
Pressione di esercizio [bar]	-0,95 ... +10
Temperatura d'esercizio [°C]	0 ... 60
Resistenza alla corrosione KBK ¹⁾	1

1) Classe di resistenza alla corrosione 1 a norme Festo 940 070

Componenti soggetti a limitata corrosione. Protezione per trasporto e stoccaggio. Componenti senza funzione prevalentemente decorativa delle superfici, per es. installati in aree interne non visibili o dietro le coperture.

Possibilità di combinazione raccordo filettato con innesto/tubo

Filettatura	Ø esterno tubo [mm]				
	4	6	8	10	12
R1/8		■			-
R1/4			■		
R3/8	-			■	
R1/2	-	-	-		■
G1/8		■		-	-
G1/4	-		■		
G3/8	-	-		■	
G1/2	-	-	-	-	■

Possibile combinazione filettatura/Ø esterno tubo



Combinazione (portata) ottimale filettatura/Ø esterno tubo

Distributore multiplo QS, Quick Star

Panoramica

FESTO

Forma	Esecuzione	Tipo	Attacco D1			Attacco D2	Attacco D3	→ Pagina
			Filettatura R	Filettatura G	Ø esterno tubo	Ø esterno tubo	Ø esterno tubo	
Forma a L	Distributore multiplo orientabile di 360° – doppio							
		QSLV2	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	4, 6, 8	–	3 / 5.8-9
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$		6, 8, 10		
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$		8, 10, 12		
			R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$		12		
	Distributore multiplo orientabile di 360° – triplo							
		QSLV3	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	4, 6, 8	–	3 / 5.8-10
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$		6, 8, 10		
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$		8, 10, 12		
			R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$		12		
	Distributore multiplo orientabile di 360° – quadruplo							
		QSLV4	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	4, 6, 8	–	3 / 5.8-11
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$		6, 8, 10		
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$		8, 10, 12		
			R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$		12		
	Distributore multiplo orientabile di 360° – sestuplo							
		QSLV6	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	4, 6, 8	–	3 / 5.8-12
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$		6, 8, 10		
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$		8, 10, 12		
			R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$		12		
	Distributore multiplo orientabile di 360° – 4 uscite							
		QSQ	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	4, 6	–	3 / 5.8-13
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$		4, 6		
		QSQ di riduzione	–	–	6	4	–	3 / 5.8-13
					8	6		
Forma a T	Distributore multiplo orientabile di 360° – 3 uscite							
		QST3	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	6	4	3 / 5.8-14
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$		8	6	
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$		10	8	
		QST3 di riduzione	–	–	6	6	4	3 / 5.8-14
					8	8	6	
					10	10	8	

Distributore multiplo QSLV2, Quick Star

FESTO

Foglio dati


Distributore multiplo QSLV2

Doppio


Orientabile di 360°



Filettatura R



Filettatura G



Dimensioni e dati di ordinazione															
Attacco	Diametro nominale	Ø esterno tubo	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	≈C1	≈C2	Peso/pezzo	Cod. prod.	Tipo	QT*
D1	[mm]	D2										[g]			
Filettatura R															
R1/8	3	4	10	43,3	8	16,1	14	39	22,2	14	–	29	153 211	QSLV2-1/8-4	1
	4,6	6	12,5	43,3	8	16,1	14	39	24,2	14	–	31	153 212	QSLV2-1/8-6	1
	5,1	8	14,5	46,3	8	17,6	15	42	28,2	17	–	48	153 214	QSLV2-1/8-8	1
R1/4	4,6	6	12,5	46,3	11	17,1	14	40	24,2	14	–	33	153 213	QSLV2-1/4-6	1
	5,1	8	14,5	49,3	11	18,5	15	43	28,2	17	–	51	153 215	QSLV2-1/4-8	1
	6,5	10	18	57,8	11	22	18	51,5	32,5	22	–	89	153 217	QSLV2-1/4-10	1
R3/8	5,1	8	14,5	50,3	12	19,2	15	43,5	28,2	17	–	56	153 216	QSLV2-3/8-8	1
	6,5	10	18	58,8	12	22,7	18	52	32,5	22	–	95	153 218	QSLV2-3/8-10	1
	7,6	12	21	68,4	12	27,3	21	62,1	38,2	27	–	152	153 219	QSLV2-3/8-12	1
R1/2	7,6	12	21	71,4	15	28,4	21	63	38,2	27	–	159	153 220	QSLV2-1/2-12	1
Filettatura G con guarnizione															
G1/8	3	4	10	41,8	4,6	14	14	–	22,2	14	14	–	186 223	QSLV2-G1/8-4	1
	4,6	6	12,5	41,8	4,6	14	14	–	24,2	14	14	–	186 224	QSLV2-G1/8-6	1
	5	8	14,5	44,7	4,6	15,5	15	–	28,2	17	17	–	186 226	QSLV2-G1/8-8	1
G1/4	4,6	6	12,5	44,8	6,6	15	14	–	24,2	14	17	–	186 225	QSLV2-G1/4-6	1
	6	8	14,5	46,8	6,6	15,5	15	–	28,2	17	19	–	186 227	QSLV2-G1/4-8	1
	6,5	10	18	55,3	6,6	19	18	–	32,5	22	22	–	186 229	QSLV2-G1/4-10	1
G3/8	6	8	14,5	48,8	8,1	16	15	–	28,2	19	19	–	186 228	QSLV2-G3/8-8	1
	8	10	18	57,3	8,1	19,5	18	–	32,5	22	22	–	186 230	QSLV2-G3/8-10	1
	8,5	12	21	66,9	8,1	24	21	–	38,2	27	27	–	186 231	QSLV2-G3/8-12	1
G1/2	10	12	21	69,9	11,1	24	21	–	38,2	27	27	–	186 232	QSLV2-G1/2-12	1

* Quantità in pezzi

Distributore multiplo QSLV3, Quick Star

Foglio dati

FESTO


Distributore multiplo QSLV3

Triplo


Orientabile di 360°



Filettatura R



Filettatura G



Dimensioni e dati di ordinazione														
Attacco	Diametro nominale	Ø esterno tubo	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L1	☞1	☞2	Peso/pezzo	Cod. prod. Tipo	QT*
D1	[mm]	D2	Ø									[g]		
Filettatura R														
R ¹ / ₈	3	4	10	57,4	8	16,1	14	53,4	22,2	14	–	38	153 221 QSLV3-1/8-4	1
	4,6	6	12,5	57,4	8	16,1	14	53,4	24,2	14	–	41	153 222 QSLV3-1/8-6	1
	5,1	8	14,5	61,3	8	17,6	15	57,3	28,2	17	–	63	153 224 QSLV3-1/8-8	1
R ¹ / ₄	4,6	6	12,5	60,4	11	17,1	14	54,4	24,2	14	–	44	153 223 QSLV3-1/4-6	1
	5,1	8	14,5	64,3	11	18,5	15	58,3	28,2	17	–	66	153 225 QSLV3-1/4-8	1
	6,5	10	18	75,8	11	22	18	69,8	32,5	22	–	114	153 227 QSLV3-1/4-10	1
R ³ / ₈	5,1	8	14,5	65,3	12	19,2	15	59	28,2	17	–	70	153 226 QSLV3-3/8-8	1
	6,5	10	18	76,8	15	22,7	18	70,5	32,5	22	–	120	153 228 QSLV3-3/8-10	1
	7,6	12	21	89,5	12	27,3	21	83,2	38,2	27	–	188	153 229 QSLV3-3/8-12	1
R ¹ / ₂	7,6	12	21	92,5	15	28,4	21	84,3	38,2	27	–	196	153 230 QSLV3-1/2-12	1
Filettatura G con guarnizione														
G ¹ / ₈	3	4	10	55,9	4,6	14,1	14	–	22,2	14	14	–	186 233 QSLV3-G ¹ / ₈ -4	1
	4,6	6	12,5	55,9	4,6	14,1	14	–	24,2	14	14	–	186 234 QSLV3-G ¹ / ₈ -6	1
	5,1	8	14,5	59,8	4,6	15,5	15	–	28,2	17	17	–	186 236 QSLV3-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	4,6	6	12,5	58,9	6,6	15,1	14	–	24,2	14	17	–	186 235 QSLV3-G ¹ / ₄ -6	1
	5,1	8	14,5	61,8	6,6	15,5	15	–	28,2	17	17	–	186 237 QSLV3-G ¹ / ₄ -8	1
	6,5	10	18	73,3	6,6	19	18	–	32,5	22	22	–	186 239 QSLV3-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	5,1	8	14,5	63,8	8,1	16	15	–	28,2	17	19	–	186 238 QSLV3-G ³ / ₈ -8	1
	6,5	10	18	75,3	8,1	19,5	18	–	32,5	22	22	–	186 240 QSLV3-G ³ / ₈ -10	1
	7,6	12	21	88	8,1	24,1	21	–	38,2	27	27	–	186 241 QSLV3-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	7,6	12	21	91	11,1	24,1	21	–	38,2	27	27	–	186 242 QSLV3-G ¹ / ₂ -12	1

* Quantità in pezzi

Prodotto Base

Distributore multiplo QSLV4, Quick Star

FESTO

Foglio dati


Distributore multiplo QSLV4

Quadruplo


Orientabile di 360°



Filettatura R



Filettatura G



Dimensioni e dati di ordinazione																
Attacco	Diametro nominale	Ø esterno tubo	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L1	B1	≈C1	≈C2	Peso/pezzo	Cod. prod.	Tipo	QT*
D1	[mm]	D2	Ø										[g]			
Filettatura R																
R ¹ / ₈	3	4	10	43,3	8	16,1	14	39,3	22,2	10	14	-	34	153 231	QSLV4-1/8-4	1
	4,6	6	12,4	43,3	8	16,1	14	39,3	26,2	12	14	-	38	153 232	QSLV4-1/8-6	1
	5,1	8	14,4	46,3	8	17,6	15	42,3	29,1	14	17	-	57	153 234	QSLV4-1/8-8	1
R ¹ / ₄	4,6	6	12,4	46,3	11	17,1	14	42	26,2	12	14	-	40	153 233	QSLV4-1/4-6	1
	5,1	8	14,4	49,3	11	18,5	15	43,3	29,1	14	17	-	60	153 235	QSLV4-1/4-8	1
	6,5	10	17,6	57,8	12	22	18	51,8	33,5	17	22	-	102	153 237	QSLV4-1/4-10	1
R ³ / ₈	5,1	8	14,6	50,3	12	19,2	15	44	29,1	14	17	-	65	153 236	QSLV4-3/8-8	1
	6,5	10	17,6	58,5	12	22,7	18	52,5	33,5	17	22	-	109	153 238	QSLV4-3/8-10	1
	7,6	12	21	68,4	12	27,3	21	62,1	37,4	20	27	-	168	153 239	QSLV4-3/8-12	1
R ¹ / ₂	7,6	12	21	71,4	15	28,4	21	63,2	37,4	20	27	-	176	153 240	QSLV4-1/2-12	1
Filettatura G con guarnizione																
G ¹ / ₈	3	4	10	41,8	4,6	14	14	-	22,2	10	14	14	-	186 243	QSLV4-G ¹ / ₈ -4	1
	4,6	6	12,4	41,8	4,6	14	14	-	26,2	12	14	14	-	186 244	QSLV4-G ¹ / ₈ -6	1
	5	8	14,4	44,7	4,6	15,5	15	-	29,1	14	17	17	-	186 246	QSLV4-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	4,6	6	12,4	44,8	6,6	15	14	-	26,2	12	14	17	-	186 245	QSLV4-G ¹ / ₄ -6	1
	6	8	14,4	46,8	6,6	15,5	15	-	29,1	14	17	17	-	186 247	QSLV4-G ¹ / ₄ -8	1
	6,5	10	17,6	55,3	6,6	19	18	-	33,5	17	22	22	-	186 249	QSLV4-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	6	8	14,4	48,8	8,1	16	15	-	29,1	14	17	19	-	186 248	QSLV4-G ³ / ₈ -8	1
	8	10	17,6	57,3	8,1	19,5	18	-	33,5	17	22	22	-	186 250	QSLV4-G ³ / ₈ -10	1
	8,5	12	21	66,9	8,1	24	21	-	37,4	20	27	27	-	186 251	QSLV4-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	10	12	21	69,9	11,1	24	21	-	37,4	20	27	27	-	186 252	QSLV4-G ¹ / ₂ -12	1

* Quantità in pezzi

Distributore multiplo QSLV6, Quick Star

Foglio dati

FESTO

Distributore multiplo QSLV6

Sestuplo



Orientabile di 360°



Filettatura R



Filettatura G



Dimensioni e dati di ordinazione																
Attacco	Diametro nominale	Ø esterno tubo	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L1	B1	≈C1	≈C2	Peso/pezzo	Cod. prod.	Tipo	QT*
D1	[mm]	D2	Ø										[g]			
Filettatura R																
R ¹ / ₈	3	4	10	57,4	8	16,1	14	53,4	22,2	10	14	–	45	153 241	QSLV6- ¹ / ₈ -4	1
	4,6	6	12,4	57,4	8	16,1	14	53,4	26,2	12	14	–	51	153 242	QSLV6- ¹ / ₈ -6	1
	5,1	8	14,4	61,3	8	17,6	15	57,3	29,1	14	17	–	76	153 244	QSLV6- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	4,6	6	12,4	60,4	11	17,1	14	54,4	26,2	12	14	–	54	153 243	QSLV6- ¹ / ₄ -6	1
	5,1	8	14,4	64,3	11	18,5	15	58,3	29,1	14	17	–	79	153 245	QSLV6- ¹ / ₄ -8	1
	6,5	10	17,6	75,8	12	22	18	69,8	33,5	17	22	–	134	153 247	QSLV6- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	5,1	8	14,4	65,3	12	22,7	15	59	29,1	14	17	–	84	153 246	QSLV6- ³ / ₈ -8	1
	6,5	10	17,6	76,8	15	22,7	18	70,5	33,5	17	22	–	140	153 248	QSLV6- ³ / ₈ -10	1
	7,6	12	21	89,5	12	27,3	21	83,2	37,4	20	27	–	214	153 249	QSLV6- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	7,6	12	21	92,5	15	28,4	21	84,3	37,4	20	27	–	221	153 250	QSLV6- ¹ / ₂ -12	1
Filettatura G con guarnizione																
G ¹ / ₈	3	4	10	55,9	4,6	14,1	14	–	22,2	10	14	14	–	186 253	QSLV6-G ¹ / ₈ -4	1
	4,6	6	12,4	55,9	4,6	14,1	14	–	26,2	12	14	14	–	186 254	QSLV6-G ¹ / ₈ -6	1
	5,1	8	14,4	59,8	4,6	15,5	15	–	29,1	14	17	17	–	186 256	QSLV6-G ¹ / ₈ -8	1
G ¹ / ₄	4,6	6	12,4	58,9	6,6	15,1	14	–	26,2	12	14	17	–	186 255	QSLV6-G ¹ / ₄ -6	1
	5,1	8	14,4	61,8	6,6	15,5	15	–	29,1	14	17	17	–	186 257	QSLV6-G ¹ / ₄ -8	1
	6,5	10	17,6	73,3	6,6	19	17	–	33,5	17	22	22	–	186 259	QSLV6-G ¹ / ₄ -10	1
G ³ / ₈	5,1	8	14,4	63,8	8,1	16	15	–	29,1	14	17	19	–	186 258	QSLV6-G ³ / ₈ -8	1
	6,5	10	17,6	75,3	8,1	19,5	18	–	33,5	17	22	22	–	186 260	QSLV6-G ³ / ₈ -10	1
	7,6	12	21	88	8,1	24,1	21	–	37,4	20	27	27	–	186 261	QSLV6-G ³ / ₈ -12	1
G ¹ / ₂	7,6	12	21	91	11,1	24,1	21	–	37,4	20	27	27	–	186 262	QSLV6-G ¹ / ₂ -12	1

* Quantità in pezzi

Distributore multiplo QSQ, Quick Star

FESTO

Foglio dati


Distributore multiplo QSQ

Orientabile di 360°


Filetto maschio
con esagono esterno
4 uscite



Filettatura R



Filettatura G




Raccordo a innesto QSQ

Orientabile di 360°

4 uscite
Di riduzione



Di riduzione



Dimensioni e dati di ordinazione															
Attacco	Diametro nominale	Ø esterno tubo	B1	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	L1	L2	L3	L4	≡	Peso/pezzo [g]	Cod. prod.	Tipo	QT*
D1	[mm]	D2													
Filettatura R															
R1/8	2,3	4	10	10,5	3,2	–	46	8	14	42	12	21,5	153 206	QSQ-1/8-4	1
	3,9	6	13	13	3,2	–	50,5	8	16	56,5	12	29	153 208	QSQ-1/8-6	1
R1/4	2,3	4	10	10,5	3,2	–	49	11	14	43	14	29,5	153 207	QSQ-1/4-4	1
	3,9	6	13	13	3,2	–	53,5	11	16	48	16	–	153 288	QSQ-1/4-6	1
Filettatura G con guarnizione															
G1/8	2,3	4	10	10,5	3,2	–	44,2	4,6	14,2	–	13	–	186 220	QSQ-G1/8-4	1
	3,9	6	13	13	3,5	–	48,8	4,6	15,8	–	14	–	186 222	QSQ-G1/8-6	1
G1/4	2,3	4	10	10,5	3,2	–	47,2	6,6	14,2	–	17	–	186 221	QSQ-G1/4-4	1
	3,9	6	13	13	3,5	–	51,8	6,6	15,8	–	17	–	186 263	QSQ-G1/4-6	1
Di riduzione															
6	2,3	4	10	10,5	3,2	13	37,5	14	–	–	–	14	153 209	QSQ-6-4	1
8	4	6	13	13	3,2	14,5	42,5	16	–	–	–	20,5	153 210	QSQ-8-6	1

* Quantità in pezzi

Distributore multiplo QST3, Quick Star

Foglio dati

FESTO

Distributore multiplo QST3

Orientabile di 360°


Filetto maschio

con esagono esterno


3 uscite



Filettatura R



Filettatura G




Raccordo a innesto QST3

Orientabile di 360°

Di riduzione



Di riduzione



Dimensioni e dati di ordinazione																			
Attacco	Diametro nominale	Ø esterno tubo		D5	D6	D7	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	≡	Peso	Cod. prod. Tipo		QT*	
D1	[mm]	D2	D3	Ø	Ø	Ø									[g]				
Filettatura R																			
R1/8	3	6	4	13	3,3	10	18,5	8	68,5	8	64,5	34	20	12	23	153 200	QST3-1/8-6-4	1	
R1/4	4,6	8	6	15	3,3	13	20	9	81	11	75	40	24	14	36,5	153 201	QST3-1/4-8-6	1	
R3/8	7	10	8	18	3,3	15	24	10,5	93,5	12	87	46	28	17	39,5	153 202	QST3-3/8-10-8	1	
Filettatura G con guarnizione																			
G1/8	3	6	4	13	3,3	10	18,4	8	66,9	4,6	–	34	20	13	–	186 217	QST3-G1/8-6-4	1	
G1/4	4,6	8	6	15	3,3	13	19,8	9,2	79,2	6,6	–	40,2	24	17	–	186 218	QST3-G1/4-8-6	1	
G3/8	7	10	8	17,5	3,3	15	24	10,5	91,5	8,1	–	46,2	28	19	–	186 219	QST3-G3/8-10-8	1	
Di riduzione																			
6	3	6	4	13	3,3	10	18,5	8	60	–	–	34	20	–	16	153 203	QST3-6-4	1	
8	4,6	8	6	15	3,3	13	21	9	69,5	–	–	40	24	–	23	153 204	QST3-8-6	1	
10	7	10	8	18	3,3	15	23,5	10,5	80	–	–	46	28	–	33	153 205	QST3-10-8	1	

* Quantità in pezzi