

# Cables universales NEBU

Hoja de datos

**FESTO**

## Cable KVI-CP

- Cable para conexión de bus de campo (bus CP, terminales de válvulas CPV, tipo 03 y sistema de instalación CPI)
- Confeccionado en ambos extremos
- Cables de 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m u 8 m
- 5 contactos
- Conector redondo




| Datos técnicos generales           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de fijación                   | Tuerca M9             |
| Posición de montaje                | Indistinta            |
| Tensión de funcionamiento [V DC]   | 60                    |
| Carga de corriente [A]             | 1,6                   |
| Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]   | 2x0,24, 2x0,34 y 0,49 |
| Diámetro del cable [mm]            | 5,5                   |
| Clase de protección según EN 60529 | IP65/IP67 (montada)   |

| Materiales                     |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cuerpo                         | PUR, latón niquelado |
| Contactos                      | Bronce/Latón dorado  |
| Cubierta del cable             | PUR                  |
| Color de la cubierta del cable | gris claro           |
| Características del material   | Conformidad con RoHS |

| Condiciones de funcionamiento y del entorno             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente admisible para cables móviles [°C] | −5 ... +80  |
| Temperatura ambiente [°C]                               | −20 ... +80 |


## Dimensiones Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

KVI-CP-3-WSWD-...



- 1 Cable de 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m u 8 m

KVI-CP-3-GSGD-...




- 1 Longitud del cable 2 m, 5 m o 8 m

# Cables universales NEBU

Hoja de datos

**FESTO**

| Referencias                                                                       |                                                             |             |                              |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|---------------------|
|                                                                                   | Conexión eléctrica                                          | Peso<br>[g] | Longitud del<br>cable<br>[m] | Nº art. | Tipo                |
|  | Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo | 34          | 0,25                         | 540327  | KVI-CP-3-WS-WD-0,25 |
|                                                                                   |                                                             | 45          | 0,5                          | 540328  | KVI-CP-3-WS-WD-0,5  |
|                                                                                   |                                                             | 116         | 2                            | 540329  | KVI-CP-3-WS-WD-2    |
|                                                                                   |                                                             | 256         | 5                            | 540330  | KVI-CP-3-WS-WD-5    |
|                                                                                   |                                                             | 399         | 8                            | 540331  | KVI-CP-3-WS-WD-8    |
|  | Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo     | 114         | 2                            | 540332  | KVI-CP-3-GS-GD-2    |
|                                                                                   |                                                             | 255         | 5                            | 540333  | KVI-CP-3-GS-GD-5    |
|                                                                                   |                                                             | 397         | 8                            | 540334  | KVI-CP-3-GS-GD-8    |