

- 具有多种派生型
- 结构坚固
- 功能性强
- 功能多样


型材和型材接头

特性一览

FESTO

系统元件
基本元件

3.1



基本组件

型材 HMBS

带有安装槽（宽 8 mm），用于安装连接件和基本组件以及安装支架。

端盖 HMBSA

用于盖住型材 HMBS 的端面。

连接组件 HMBSV

用于连接 2 至 3 个型材 HMBS。

连接组件 HMBSW

用于连接两个型材 HMBS 或两个带 40 mm 宽安装槽的型材。

基本组件 HMBF-DB

用于将型材直接安装在底板上。


安装支架 HMBWS

用于把一个型材（安装槽宽 40 mm）连接到另一个型材（安装槽宽度大于或小于 40 mm）上。



型材和型材接头

特性一览


优化的多功能性



6 连接组件 HMBSW



7 安装支架 HMBWS



- | | | | |
|--------------|----------------|--|---|
| 1 型材 HMBS | 5 基本组件 HMBF-DB | 8 直角法兰，用于安装孔型宽度为 40 mm 的型材 (Festo, item, May-Tec, Schuco等) | 9 直角法兰，用于安装孔型宽度 ≠ 40 mm 的型材 (Bosch, Norgren等) |
| 2 Bosch型材 | 6 连接组件 HMBSW | | |
| 3 端盖 HMBSA | 7 安装支架 HMBWS | | |
| 4 连接组件 HMBSV | | | |


型材和型材接头

技术参数

FESTO

型材 HMBS

材料:
精制铝合金




1) 用于安装 8号沟槽螺母

| 订货数据 | | | |
|---------|---------|----------------|------------------|
| 尺寸 [mm] | 代号 | 型号 | PU ¹⁾ |
| 80x40 | 175 964 | HMBS-80/40-... | 1 |
| 80x80 | 175 958 | HMBS-80/80-... | 1 |
| 附件 | | | |
| 沟槽螺母 | 186 567 | HMBN-8-2M5 | 10 |

1) 每包装单元数量

端盖 HMBSA

材料:
聚缩醛



| 订货数据 | | | |
|---------|---------|-----------------|------------------|
| 尺寸 [mm] | 代号 | 型号 | PU ¹⁾ |
| 80x40 | 175 966 | HMBSA-80/40-... | 1 |
| 80x80 | 175 965 | HMBSA-80/80-... | 1 |

1) 每包装单元数量



型材和型材接头

技术参数

FESTO

连接组件 HMBSV

材料:
精制铝合金





- 1 连接组件
- 2 8号沟槽螺母HMBN-8-2M5

| 订货数据 | | | |
|------|---------|------------|------------------|
| | 代号 | 型号 | PU ¹⁾ |
| 连接组件 | 175 972 | HMBSV | 1 |
| 附件 | | | |
| 沟槽螺母 | 186 567 | HMBN-8-2M5 | 10 |
| 螺钉 | M5x16 | | - |

1) 每包装单元数量

连接组件 HMBSW

材料:
精制铝合金
端盖: 聚缩醛



- 1 连接组件
- 2 8号沟槽螺母HMBN-8-2M5

| 订货数据 | | | |
|------------|---------|------------|------------------|
| | 代号 | 型号 | PU ¹⁾ |
| 连接组件 HMBSW | 178 228 | HMBSW | 1 |
| 附件 | | | |
| 沟槽螺母 | 186 567 | HMBN-8-2M5 | 10 |
| 定位环 | 186 563 | HMBRD | 10 |
| 螺钉 | M5x16 | | - |

1) 每包装单元数量

系统元件
基本元件

3.1

