

Elektrický adaptér NEFV pre ventily

údajový list

FESTO

Zásuvka MSSD-EB



- zásuvka pre pripojenie samostatných ventilov
- nástrčný prípoj M12 pre zmontovaný kábel
- zásuvka, 2 póly
- so svetelnou diódou



Všeobecné technické údaje		
elektrický prípoj	1	zásuvka, podľa EN 175301-803 tvar C
	2	priamy konektor M12, 2 póly, kód A
založené na norme		EN 61984, EN 175301-803, EN 61076-2-101
spôsob upevnenia		stredová skrutka M2,5
rozsah prevádzkového napätia	[V DC]	12 ... 24
	[V AC]	12 ... 24
odolnosť proti rázovému napätiu	[kV]	2,5
prúdová zaťažiteľnosť	[A]	0,12
indikácia stavu signálu		LED dióda
max. moment dotiahnutia na dosiahnutie aretácie	[Nm]	0,4
krytie podľa EN 60529		IP65 (namontované)

Materiály	
teleso	PA
kontakty	mosadz
tesnenie	NBR

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia		
teplota okolia	[°C]	-10 ... +50
miera znečistenia		3



Typové označenie		
elektrický prípoj	č. dielu	typ
uhlová zásuvka, 2 póly, priamy konektor, 2 póly, M12	188024	MSSD-EB-M12-MONO

Typové označenie – príslušenstvo		
	opis	č. dielu typ
	označovacie štítky 6x10 mm, 64 kusov, v rámečku	18576 IBS-6x10