


Hoja de datos

Conector eléctrico tipo zócalo MHAP

- Cable de conexión con zócalo para la conexión de válvulas individuales
- Preconfeccionado
- Cables de 0,5 m ó 1 m
- Zócalo de 2 pines
- No apropiado para cadenas de arrastre



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	Zócalo de 2 pines
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V DC]	≤60
Carga admisible de corriente [A]	3
Diámetro del cable [mm]	1
Estructura del cable [mm ²]	2x0,14

Materiales

Cuerpo	PA
Contactos crimp	Cobre estañado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)


Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80
Temperatura ambiente con tendido móvil del cable [°C]	-20 ... +50
Grado de protección	IP40

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Conector eléctrico tipo zócalo MHAP



- [1] Pin 1, hilo de color negro
- [2] Pin 2, hilo de color azul
- [3] Pin 3, hilo de color rojo

Código del producto	B1	H1	L1	L2	L3
MHAP-PI	9,8	9,8	500	11,7	5
MHAP-PI-1	9,8	9,8	1000	11,7	5

Referencias de pedido

	Estructura del cable [mm ²]	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	N.º art.	Código del producto
	2x0,14	4	0,5	197260	MHAP-PI
		6	1	532182	MHAP-PI-1