

Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO



Racores rápidos roscados QB, NPT

Datos técnicos

FESTO


Datos técnicos generales					
Rosca de conexión	UNF10-32	NPT1/8-27	NPT1/4-18	NPT3/8-18	NPT1/2-14
Tamaño	Estándar				
Construcción	Principio Push-Pull (presión y tracción)				
Posición de montaje	Indistinta				
Tipo de junta en el eje roscado	Anillo de junta	Revestimiento			
Par de apriete máx. [ft-lbf]	1,106	5,163	8,851	16,226	20,652

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento en [psi] todo el margen de temperatura	-13,8 ... +145
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente [°F]	32 ... 140
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según norma de Festo FN 940070
Componentes con poco riesgo de corrosión. Aplicación en interiores secos, como la protección para el almacenamiento o el transporte. Relativo también a piezas cubiertas con una tapa en zonas interiores que no son visibles u otras piezas aisladas en la aplicación (p. ej., ejes de accionamiento).

Materiales

Vista en sección



Materiales			
Racor rápido roscado QB/QBF/QBL/QBLL/QBLF/QBLV/QBT/QBTL/QBY			
1	Anillo para soltar	POM (color: gris)	
2	Junta del tubo flexible	NBR	
3	Cuerpo	QB/QBF	Latón niquelado
		QBL/QBLL/QBLF/QBLV/ QBT/QBTL/QBY	PBT
4	Segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero de aleación fina, inoxidable	
5	Parte roscada	QBL/QBLL/QBLF/QBT/ QBTL/QBY	Latón niquelado
	Tornillo hueco	QBLV	Latón niquelado
	Junta para roscas (sólo con rosca NPT)		PTFE
Características del material		Contiene sustancias agresivas para la laca	
		Conformidad con RoHS	
Racor rápido QB/QBS/QBL/QBT/QBX/QBY, racor multiple QBT3			
1	Anillo para soltar	POM (color: gris)	
2	Junta del tubo flexible	NBR	
3	Cuerpo	QBS	Latón niquelado
		QB/QBL/QBT/QBT3/QBX/ QBY	PBT
4	Segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero de aleación fina, inoxidable	
-	Tuerca	QBS	Latón niquelado
Características del material		Contiene sustancias agresivas para la laca	
		Conformidad con RoHS	
Casquillo enchufable QBH, tapón ciego QBC			
3	Cuerpo	PBT	
Características del material		Contiene sustancias agresivas para la laca	
		Conformidad con RoHS	

Racores rápidos roscados QB, NPT

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1				Conexión D2		➔ Página/ Internet
			Rosca UNF	Rosca NPT	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	
Forma recta	Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior								
		QB	10-32	–	–	–	5/32, 3/16, 1/4	–	8
			–	1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8		
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				3/8			1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				1/2			5/16, 3/8, 1/2		
	Racor rápido roscado: rosca interior con hexágono exterior								
		QBF	–	1/8	–	–	5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	–	10
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				3/8			1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				1/2			5/16, 3/8		
	Racor rápido								
		QB-...-T	–	–	5/32	–	–	–	11
					3/16				
					1/4				
					5/16				
					3/8				
					1/2				
		QB-...-T Reductor	–	–	3/16	–	5/32	–	
					1/4		5/32, 3/16		
					5/16		5/32, 1/4		
					3/8		1/4, 5/16		
					1/2		3/8		
	Racor pasamuros								
		QBS-...T	–	–	5/32	–	–	–	12
					3/16				
					1/4				
					5/16				
					3/8				
1/2									

Racores rápidos roscados QB, NPT

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1			Conexión D2			→ Página/ Internet
			Rosca UNF	Rosca NPT	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	
Forma recta	Racor con casquillo								
		QB-...H	–	–	–	1/8	1/4	–	13
						5/32	1/8, 1/4		
						1/4	1/8, 5/32		
						5/16	5/32, 1/4		
						3/8	1/4, 5/16		
						1/2	3/8		
	Casquillo enchufable								
		QBH Reductor	–	–	–	3/16	–	5/32	13
						1/4		5/32, 3/16	
						5/16		1/4	
						3/8		1/4, 5/16	
						1/2		3/8	
						Tapón ciego			
		QBC-...H	–	–	–	5/32	–	–	14
						3/16			
						1/4			
						5/16			
						3/8			
						1/2			

Racores rápidos roscados QB, NPT

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1				Conexión D2		→ Página/ Internet
			Rosca UNF	Rosca NPT	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	
En forma de L	Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior								
		QBL	10-32	–	–	–	5/32, 3/16, 1/4	–	15
			–	1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8		
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				3/8			3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				1/2			3/8, 1/2		
	Racor rápido roscado largo en L: rosca exterior con hexágono exterior								
		QBL	–	1/8	–	–	5/32, 3/16, 1/4, 5/16	–	16
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				3/8			3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		
				1/2			3/8, 1/2		
	Racor rápido roscado en L: rosca interior con hexágono exterior								
		QBLF	10-32	–	–	–	5/32, 1/4	–	17
			–	1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16		
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8		
			3/8	1/4, 5/16, 3/8, 1/2					
			1/2	3/8, 1/2					
Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior									
	QBLV	10-32	–	–	–	1/8, 5/32, 3/16, 1/4	–	18	
		–	1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16			
			1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8			
			3/8			3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2			
			1/2			5/16, 3/8, 1/2			
Racor rápido en L									
	QBL-...T	–	–	5/32	–	–	–	19	
				3/16					
				1/4					
				5/16					
				3/8					
				1/2					

Racores rápidos roscados QB, NPT

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1			Conexión D2			➔ Página/ Internet						
			Rosca UNF	Rosca NPT	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo							
En forma de T	Racor rápido roscado en T: rosca exterior con hexágono exterior														
		QBT	10-32	–	–	–	5/32, 3/16, 1/4	–	20						
			–	1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8								
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2								
				3/8			3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2								
				1/2			3/8, 1/2								
			Distribuidor en T												
		QBT-...T	–	–	5/32	–	–	–	21						
					3/16										
					1/4										
					5/16										
					3/8										
					1/2										
		QBT-...T Reductor	–	–	1/4	–	5/32	–							
					5/16		1/4								
					3/8		1/4, 5/16								
					1/2		3/8								
					Distribuidor múltiple, 3 salidas										
							QBT3-...T Reductor		–	–	3/16, 1/4, 5/16	–	5/32	–	22
	5/16	3/16													
	5/16, 3/8	1/4													
	3/8	5/16													
	Racor rápido roscado en T: rosca exterior con hexágono exterior														
		QBTL	10-32	–	–	–	5/32, 3/16, 1/4	–	23						
				1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8								
				1/4			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2								
				3/8			3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2								
				1/2			3/8, 1/2								
							3/8, 1/2								

Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Cuadro general de productos

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1			Conexión D2			→ Página/ Internet	
			Rosca UNF	Rosca NPT	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo		
En forma de X		QBX-...T	–	–	5/32	–	5/32	–	24	
					3/16					
					1/4					
					5/16					
					3/8					
					1/2					
En forma de Y		Racor rápido roscado en Y: rosca exterior con hexágono exterior								
		QBY	10-32	–	–	–	5/32, 3/16, 1/4	–	25	
			–	1/8			5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8			
			1/4	5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2						
			3/8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2						
			1/2	5/16, 3/8, 1/2						
		Racor rápido en Y								
			QBY-...T	–	–	5/32	–	–	–	26
						3/16				
						1/4				
						5/16				
						3/8				
						1/2				
	QBY-...T Reductor	–	–	3/16	–	5/32	–			
				1/4		5/32, 3/16				
				5/16		5/32, 1/4				
				3/8		1/4, 5/16				
				1/2		5/16, 3/8				

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos

FESTO


Racor rápido roscado QB

Rosca exterior

con hexágono exterior



Rosca NPT



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	L1	L2	⌀1	⌀2				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	5/32	0,098	0,413	0,882	0,161	7/16	3/32	0,205	533267	QB-10-32-UNF-5/32-U	10
	3/16	0,098	0,433	0,890	0,161	7/16	3/32	0,275	533268	QB-10-32-UNF-3/16-U	10
	1/4	0,098	0,500	0,945	0,161	1/2	3/32	0,310	533269	QB-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,126	0,413	0,764	0,335	7/16	1/8	0,275	533271	QB-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,126	0,433	0,909	0,335	7/16	1/8	0,522	533272	QB-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,189	0,500	0,945	0,335	1/2	3/16	0,310	533273	QB-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,189	0,551	1,126	0,335	9/16	3/16	0,448	533274	QB-1/8-5/16-U	10
	3/8	0,189	0,657	1,177	0,335	11/16	3/16	0,755	567773	QB-1/8-3/8-U	10
NPT1/4-18	5/32	0,126	0,413	0,862	0,413	9/16	1/8	0,522	567772	QB-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,126	0,433	0,909	0,413	9/16	1/8	0,875	533275	QB-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,189	0,500	0,921	0,413	9/16	3/16	0,452	533276	QB-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,252	0,551	1,039	0,413	9/16	1/4	0,519	533277	QB-1/4-5/16-U	10
	3/8	0,252	0,657	1,217	0,413	11/16	1/4	0,896	533278	QB-1/4-3/8-U	10
NPT3/8-18	1/2	0,252	0,819	1,390	0,413	7/8	1/4	1,238	567771	QB-1/4-1/2-U	10
	1/4	0,189	0,500	0,961	0,453	11/16	3/16	0,840	533279	QB-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,252	0,551	0,961	0,453	11/16	1/4	0,765	533280	QB-3/8-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,657	1,087	0,453	11/16	5/16	0,720	533281	QB-3/8-3/8-U	5
NPT1/2-14	1/2	0,374	0,819	1,252	0,453	7/8	3/8	1,273	533282	QB-3/8-1/2-U	5
	5/16	0,252	0,551	1,079	0,571	7/8	1/4	2,106	567770	QB-1/2-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,657	1,106	0,571	7/8	5/16	1,778	533283	QB-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,374	0,819	1,232	0,571	7/8	3/8	1,626	533284	QB-1/2-1/2-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado QB-...-I

Rosca exterior

con hexágono interior



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	H3	⌀				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	3/16	0,094	0,433	0,898	0,161	–	3/32	0,205	572313	QB-10-32-UNF-3/16-I-U	10
	1/4	0,094	0,512	0,953	0,161	–	3/32	0,310	572316	QB-10-32-UNF-1/4-I-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,126	0,433	0,827	0,335	0,665	1/8	0,240	572317	QB-1/8-5/32-I-U	10
	3/16	0,126	0,472	0,898	0,335	0,736	1/8	0,240	572315	QB-1/8-3/16-I-U	10
	1/4	0,189	0,512	0,933	0,335	0,772	3/16	0,346	572318	QB-1/8-1/4-I-U	10
	5/16	0,189	0,551	1,130	0,335	0,969	3/16	0,519	572319	QB-1/8-5/16-I-U	10
NPT1/4-18	1/4	0,189	0,551	0,941	0,413	0,713	3/16	0,452	572320	QB-1/4-1/4-I-U	10
	5/16	0,252	0,551	1,043	0,413	0,815	1/4	0,624	572321	QB-1/4-5/16-I-U	10
	3/8	0,252	0,709	1,110	0,413	0,882	1/4	0,896	572322	QB-1/4-3/8-I-U	10
NPT3/8-18	5/16	0,252	0,709	0,984	0,453	0,744	1/4	0,801	572323	QB-3/8-5/16-I-U	10
	3/8	0,315	0,709	1,110	0,453	0,870	5/16	1,213	572324	QB-3/8-3/8-I-U	10
	1/2	0,378	0,827	1,295	0,453	1,055	3/8	1,203	572325	QB-3/8-1/2-I-U	10
NPT1/2-14	1/2	0,378	0,866	1,299	0,571	0,980	3/8	1,520	572326	QB-1/2-1/2-I-U	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos


FESTO

Racor rápido roscado QBF

Rosca interior
con hexágono exterior



Rosca NPT



Dimensiones y referencias										
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]				Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca interior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	L1	L2	≡				
D1	D2	[pulgadas]					[oz]			
NPT1/8-27	5/32	0,138	0,394	1,063	0,374	9/16	0,557	564636	QBF-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,157	0,437	1,106	0,374	9/16	0,557	564637	QBF-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,197	0,512	1,134	0,374	9/16	0,663	564638	QBF-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,551	1,157	0,374	9/16	0,660	564639	QBF-1/8-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,657	1,299	0,374	11/16	1,037	564640	QBF-1/8-3/8-U	10
NPT1/4-18	5/32	0,138	0,394	1,161	0,453	11/16	0,698	564642	QBF-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,157	0,437	1,185	0,453	11/16	0,698	564643	QBF-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,197	0,512	1,213	0,453	11/16	0,840	564644	QBF-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,551	1,256	0,453	11/16	0,907	564645	QBF-1/4-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,657	1,299	0,453	11/16	0,931	564646	QBF-1/4-3/8-U	10
	1/2	0,394	0,819	1,472	0,453	7/8	1,873	564647	QBF-1/4-1/2-U	5
NPT3/8-18	1/4	0,197	0,512	1,291	0,492	7/8	1,404	564648	QBF-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,551	1,276	0,492	7/8	1,365	567774	QBF-3/8-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,657	1,339	0,492	7/8	1,390	564649	QBF-3/8-3/8-U	10
	1/2	0,394	0,819	1,472	0,492	7/8	1,591	564650	QBF-3/8-1/2-U	5
NPT1/2-14	5/16	0,236	0,551	1,354	0,571	15/16	1,612	564651	QBF-1/2-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,657	1,441	0,571	15/16	1,460	564652	QBF-1/2-3/8-U	5



1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido QB-...T



Reductor

Dimensiones y referencias										
Conexión neumática		Diámetro nominal [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]				Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior D1	Para tubo de diámetro exterior D2		D5 Ø	D6 Ø	H1	L1				
5/32	–	0,118	0,413	0,130	0,500	1,350	0,127	564754	QB-5/32T-U	10
3/16	–	0,138	0,453	0,138	0,594	1,409	0,120	564755	QB-3/16T-U	10
1/4	–	0,189	0,512	0,138	0,638	1,449	0,226	564756	QB-1/4T-U	10
5/16	–	0,256	0,571	0,169	0,693	1,579	0,296	564757	QB-5/16T-U	10
3/8	–	0,315	0,689	0,177	0,846	1,669	0,473	564758	QB-3/8T-U	10
1/2	–	0,354	0,827	0,177	0,965	1,925	0,670	564759	QB-1/2T-U	5
Reductor										
3/16	5/32	0,126	0,453	0,413	–	1,378	0,194	564797	QB-3/16T-5/32-U	10
1/4	5/32	0,126	0,512	0,413	–	1,398	0,194	564798	QB-1/4T-5/32-U	10
	3/16	0,150	0,512	0,453	–	1,429	0,190	564799	QB-1/4T-3/16-U	10
5/16	5/32	0,126	0,583	0,413	–	1,524	0,194	564800	QB-5/16T-5/32-U	10
	1/4	0,197	0,571	0,512	–	1,512	0,261	564801	QB-5/16T-1/4-U	10
3/8	1/4	0,197	0,689	0,512	–	1,563	0,279	564802	QB-3/8T-1/4-U	10
	5/16	0,276	0,689	0,571	–	1,626	0,384	564803	QB-3/8T-5/16-U	10
1/2	3/8	0,315	0,827	0,689	–	1,780	0,571	564804	QB-1/2T-3/8-U	5


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos

FESTO

Racor pasamuros QBS-...T



Dimensiones y referencias									
Conexión neumática	Diámetro nominal D1 [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]				Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	L1	L2	≈				
5/32	0,118	M12x1	1,398	0,157	0,551	0,691	564748	QBS-5/32T-U	10
3/16	0,157	M14x1	1,441	0,157	0,669	0,691	564749	QBS-3/16T-U	10
1/4	0,197	M14x1	1,535	0,157	0,669	1,044	564750	QBS-1/4T-U	10
5/16	0,276	M16x1	1,661	0,197	0,748	1,284	564751	QBS-5/16T-U	10
3/8	0,315	M20x1	1,693	0,197	0,945	2,109	564752	QBS-3/8T-U	5
1/2	0,433	M22x1	1,949	0,197	1,024	2,935	564753	QBS-1/2T-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje


Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido QB-...H

Con casquillo




Dimensiones y referencias									
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]			Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Diámetro del casquillo	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	L1	L2				
D1	D2	[pulgadas]				[oz]			
1/8	1/4	0,051	0,512	1,488	0,728	0,095	564810	QB-1/8H-1/4-U	10
5/32	1/8	0,079	0,299	1,197	0,709	0,106	564811	QB-5/32H-1/8-U	10
	1/4	0,079	0,512	1,488	0,728	0,095	564812	QB-5/32H-1/4-U	10
1/4	1/8	0,098	0,299	1,260	0,850	0,141	564813	QB-1/4H-1/8-U	10
	5/32	0,134	0,413	1,587	0,890	0,134	564814	QB-1/4H-5/32-U	10
5/16	5/32	0,197	0,413	1,567	0,972	0,169	564815	QB-5/16H-5/32-U	10
	1/4	0,157	0,512	1,890	1,130	0,166	564816	QB-5/16H-1/4-U	10
3/8	1/4	0,220	0,512	1,890	1,228	0,166	564817	QB-3/8H-1/4-U	10
	5/16	0,256	0,583	1,772	0,957	0,201	567779	QB-3/8H-5/16-U	10
1/2	3/8	0,315	0,689	2,039	1,205	0,219	567780	QB-1/2H-3/8-U	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Casquillo enchufable QBH



Reductor



Dimensiones y referencias								
Conexión neumática		Diámetro nominal [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]		Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Diámetro del casquillo D1	Diámetro del casquillo D2		L1	L2				
Reductor								
3/16	5/32	0,079	1,575	0,787	0,035	567781	QBH-3/16-5/32-U	10
1/4	5/32	0,079	1,614	0,827	0,035	567761	QBH-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,110	1,614	0,827	0,035	567782	QBH-1/4-3/16-U	10
5/16	1/4	0,157	1,693	0,866	0,071	567783	QBH-5/16-1/4-U	10
3/8	1/4	0,157	1,772	0,906	0,106	567762	QBH-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,197	1,772	0,906	0,106	567784	QBH-3/8-5/16-U	10
1/2	3/8	0,256	1,890	0,984	0,141	567785	QBH-1/2-3/8-U	10


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos

FESTO

Tapón ciego QBC-...H



Dimensiones y referencias							
Conexión neumática	Dimensiones [pulgadas]			Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Diámetro del casquillo enchufable	D5 Ø	L1	L2				
D1				[oz]			
5/32	5/32	1,181	0,709	0,035	564784	QBC-5/32H-U	10
3/16	3/16	1,299	0,748	0,035	564785	QBC-3/16H-U	10
1/4	1/4	1,339	0,787	0,035	564786	QBC-1/4H-U	10
5/16	5/16	1,496	0,866	0,035	564787	QBC-5/16H-U	10
3/8	3/8	1,654	0,984	0,071	564788	QBC-3/8H-U	10
1/2	1/2	1,811	1,102	0,106	564789	QBC-1/2H-U	10

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QBL

Rosca exterior

con hexágono exterior



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	L1	⌀				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	5/32	0,098	0,413	0,841	0,142	0,722	7/16	0,275	533286	QBL-10-32-UNF-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,841	0,142	0,726	7/16	0,272	533287	QBL-10-32-UNF-3/16-U	10
	1/4	0,098	0,512	1,020	0,142	0,787	1/2	0,413	533288	QBL-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,118	0,413	0,982	0,335	0,722	7/16	0,346	533290	QBL-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,982	0,335	0,726	7/16	0,342	533291	QBL-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,094	0,335	0,787	1/2	0,519	533292	QBL-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,161	0,335	0,902	9/16	0,624	533293	QBL-1/8-5/16-U	10
	3/8	0,197	0,689	1,179	0,335	0,927	11/16	0,854	567777	QBL-1/8-3/8-U	10
NPT1/4-18	5/32	0,118	0,413	1,100	0,413	0,722	9/16	0,593	567776	QBL-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,100	0,413	0,726	9/16	0,589	533294	QBL-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,201	0,413	0,787	9/16	0,695	533295	QBL-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,240	0,413	0,902	9/16	0,801	533296	QBL-1/4-5/16-U	10
	3/8	0,315	0,689	1,258	0,413	0,927	11/16	0,995	533297	QBL-1/4-3/8-U	5
	1/2	0,315	0,827	1,398	0,413	1,075	3/4	1,270	567775	QBL-1/4-1/2-U	5
NPT3/8-18	3/16	0,118	0,453	1,140	0,453	0,726	11/16	0,660	567763	QBL-3/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,240	0,453	0,787	11/16	1,153	533298	QBL-3/8-1/4-U	5
	5/16	0,236	0,583	1,280	0,453	0,902	11/16	1,259	533299	QBL-3/8-5/16-U	5
	3/8	0,315	0,689	1,297	0,453	0,927	11/16	1,171	533300	QBL-3/8-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	1,437	0,453	1,075	3/4	1,587	533301	QBL-3/8-1/2-U	5
NPT1/2-14	3/8	0,315	0,689	1,415	0,571	0,927	7/8	1,877	533302	QBL-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	1,555	0,571	1,075	7/8	2,222	533303	QBL-1/2-1/2-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos


FESTO

Racor rápido roscado largo en L QBLL

Rosca exterior
con hexágono exterior



Rosca NPT



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	L1	≈				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
NPT1/8-27	5/32	0,118	0,413	1,415	0,335	0,726	7/16	0,628	564668	QBLL-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,415	0,335	0,726	7/16	0,624	564669	QBLL-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,614	0,335	0,787	1/2	1,012	564670	QBLL-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,751	0,335	0,894	9/16	1,259	564671	QBLL-1/8-5/16-U	10
NPT1/4-18	5/32	0,118	0,413	1,474	0,413	0,726	9/16	1,122	564672	QBLL-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,474	0,413	0,726	9/16	1,118	564673	QBLL-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,732	0,413	0,787	9/16	1,224	564674	QBLL-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,831	0,413	0,894	9/16	1,400	564675	QBLL-1/4-5/16-U	10
	3/8	0,276	0,689	1,967	0,413	0,928	11/16	2,265	564676	QBLL-1/4-3/8-U	5
	1/2	0,315	0,827	2,263	0,413	1,075	3/4	3,139	564677	QBLL-1/4-1/2-U	5
NPT3/8-18	3/16	0,118	0,453	1,534	0,453	0,726	11/16	1,400	567766	QBLL-3/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,772	0,453	0,787	11/16	1,753	564678	QBLL-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,989	0,453	0,894	11/16	2,106	564679	QBLL-3/8-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	2,006	0,453	0,928	11/16	2,441	564680	QBLL-3/8-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	2,303	0,453	1,075	3/4	4,198	564681	QBLL-3/8-1/2-U	5
NPT1/2-14	3/8	0,276	0,689	2,125	0,571	0,928	7/8	3,499	564682	QBLL-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	2,422	0,571	1,075	7/8	5,609	564683	QBLL-1/2-1/2-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje


Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en L QBLF

Rosca interior
con hexágono exterior



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca interior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	L1	⌒				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	5/32	0,098	0,413	0,845	0,276	0,727	7/16	0,275	567765	QBLF-10-32-UNF-5/32-U	10
	1/4	0,118	0,512	0,827	0,197	0,787	1/2	0,413	567764	QBLF-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,098	0,413	0,885	0,354	0,727	9/16	0,557	564653	QBLF-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,098	0,453	0,884	0,354	0,727	9/16	0,554	564654	QBLF-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,157	0,512	0,984	0,354	0,787	9/16	0,730	564655	QBLF-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,024	0,354	0,894	9/16	0,660	564656	QBLF-1/8-5/16-U	10
NPT1/4-18	5/32	0,098	0,413	0,885	0,433	0,727	11/16	0,698	564657	QBLF-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,098	0,453	0,963	0,433	0,727	11/16	0,695	564658	QBLF-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,157	0,512	1,083	0,433	0,787	11/16	0,801	564659	QBLF-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,102	0,433	0,894	11/16	0,907	564660	QBLF-1/4-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	1,121	0,433	0,928	11/16	1,136	564661	QBLF-1/4-3/8-U	5
NPT3/8-18	1/4	0,157	0,512	1,102	0,472	0,787	7/8	0,871	564662	QBLF-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,141	0,472	0,894	7/8	1,012	564663	QBLF-3/8-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	1,160	0,472	0,928	7/8	1,277	564664	QBLF-3/8-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	1,300	0,472	1,075	7/8	2,011	564665	QBLF-3/8-1/2-U	5
NPT1/2-14	3/8	0,276	0,689	1,239	0,571	0,928	15/16	1,439	564666	QBLF-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	1,378	0,571	1,075	15/16	2,646	564667	QBLF-1/2-1/2-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en L QBLV

Rosca exterior

con hexágono exterior



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	L1	≈				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	1/8	0,059	0,307	0,717	0,142	0,846	5/16	0,247	564727	QBLV-10-32-UNF-1/8-U	10
	5/32	0,059	0,413	0,717	0,142	1,039	5/16	0,275	564728	QBLV-10-32-UNF-5/32-U	10
	3/16	0,059	0,453	0,717	0,142	1,051	5/16	0,271	564729	QBLV-10-32-UNF-3/16-U	10
	1/4	0,059	0,512	0,717	0,142	1,130	5/16	0,307	564730	QBLV-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,118	0,413	0,984	0,295	1,209	7/16	0,840	564731	QBLV-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,984	0,295	1,240	7/16	0,836	564732	QBLV-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,118	0,512	0,984	0,295	1,260	7/16	0,836	564733	QBLV-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,118	0,571	0,984	0,295	1,323	7/16	1,224	564734	QBLV-1/8-5/16-U	10
NPT1/4-18	5/32	0,126	0,413	1,134	0,394	1,362	5/16	1,051	564735	QBLV-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,138	0,453	1,134	0,394	1,394	19/32	1,048	564736	QBLV-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,134	0,394	1,413	19/32	1,259	564737	QBLV-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,177	0,571	1,134	0,394	1,476	19/32	1,295	564738	QBLV-1/4-5/16-U	10
NPT3/8-18	3/8	0,177	0,689	1,134	0,394	1,575	19/32	2,088	564739	QBLV-1/4-3/8-U	5
	3/16	0,138	0,453	1,327	0,476	1,539	3/4	1,330	564741	QBLV-3/8-3/16-U	10
	1/4	0,236	0,512	1,327	0,476	1,559	3/4	1,577	564740	QBLV-3/8-1/4-U	5
	5/16	0,236	0,571	1,327	0,476	1,606	3/4	2,106	564742	QBLV-3/8-5/16-U	5
	3/8	0,236	0,689	1,327	0,476	1,650	3/4	3,146	564743	QBLV-3/8-3/8-U	5
NPT1/2-14	1/2	0,236	0,819	1,327	0,476	1,780	3/4	2,293	564744	QBLV-3/8-1/2-U	5
	5/16	0,256	0,571	1,551	0,579	1,823	15/16	3,411	564745	QBLV-1/2-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	1,551	0,579	1,858	15/16	3,499	564746	QBLV-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,315	0,819	1,551	0,579	1,984	15/16	3,845	564747	QBLV-1/2-1/2-U	5


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en L QBL-...T



Dimensiones y referencias								
Conexión neumática	Diámetro nominal [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]			Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior D1		D5 Ø	D6 Ø	H1				
5/32	0,118	0,413	0,130	0,742	0,162	564760	QBL-5/32T-U	10
3/16	0,138	0,453	0,138	0,782	0,155	564761	QBL-3/16T-U	10
1/4	0,189	0,512	0,138	0,838	0,261	564762	QBL-1/4T-U	10
5/16	0,276	0,571	0,169	0,947	0,332	564763	QBL-5/16T-U	10
3/8	0,315	0,689	0,177	1,010	0,508	564764	QBL-3/8T-U	10
1/2	0,354	0,827	0,177	1,189	0,776	564765	QBL-1/2T-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT


Hoja de datos

FESTO

Racor rápido roscado en T QBT

Rosca exterior

con hexágono exterior



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	L1	≈				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	5/32	0,098	0,413	0,841	0,142	1,469	7/16	0,339	533305	QBT-10-32-UNF-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,841	0,142	1,512	7/16	0,332	533306	QBT-10-32-UNF-3/16-U	10
	1/4	0,098	0,512	1,020	0,142	1,614	1/2	0,508	533307	QBT-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,118	0,413	0,983	0,335	1,469	7/16	0,409	533309	QBT-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,983	0,335	1,512	7/16	0,402	533310	QBT-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,094	0,335	1,614	1/2	0,578	533311	QBT-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,583	1,154	0,335	1,776	9/16	0,790	533312	QBT-1/8-5/16-U	5
	3/8	0,197	0,689	1,180	0,335	1,866	11/16	1,213	567767	QBT-1/8-3/8-U	5
NPT1/4-18	5/32	0,118	0,413	1,101	0,413	1,469	9/16	0,550	567778	QBT-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,101	0,413	1,512	9/16	0,543	533313	QBT-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,201	0,413	1,614	9/16	0,790	533314	QBT-1/4-1/4-U	5
	5/16	0,236	0,583	1,233	0,413	1,776	9/16	0,931	533315	QBT-1/4-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	1,258	0,413	1,866	11/16	1,354	533316	QBT-1/4-3/8-U	5
	1/2	0,315	0,827	1,398	0,413	2,224	3/4	1,587	567768	QBT-1/4-1/2-U	5
NPT3/8-18	3/16	0,118	0,453	1,140	0,453	1,512	11/16	0,684	567769	QBT-3/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,240	0,453	1,614	11/16	1,496	533317	QBT-3/8-1/4-U	5
	5/16	0,236	0,583	1,272	0,453	1,776	11/16	1,072	533318	QBT-3/8-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	1,298	0,453	1,866	11/16	1,531	533319	QBT-3/8-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	1,437	0,453	2,224	3/4	1,905	533320	QBT-3/8-1/2-U	1
NPT1/2-14	3/8	0,276	0,689	1,416	0,571	1,866	7/8	2,060	533321	QBT-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,354	0,827	1,556	0,571	2,224	7/8	2,610	533322	QBT-1/2-1/2-U	1



1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en T QBT-...T



Dimensiones y referencias													
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]							Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior D1	Para tubo de diámetro exterior D2		[pulgadas]	D5 Ø	D6 Ø	D7	H1	H2	L1				
5/32	5/32	0,118	0,413	0,130	–	0,739	0,248	1,429	0,496	0,226	564766	QBT-5/32T-U	10
3/16	3/16	0,138	0,453	0,138	–	0,782	0,295	1,567	0,591	0,215	564767	QBT-3/16T-U	10
1/4	1/4	0,189	0,512	0,138	–	0,838	0,323	1,677	0,650	0,356	564768	QBT-1/4T-U	10
5/16	5/16	0,256	0,571	0,169	–	0,935	0,350	1,795	0,701	0,462	564769	QBT-5/16T-U	10
3/8	3/8	0,315	0,689	0,177	–	1,010	0,433	2,024	0,866	0,691	564770	QBT-3/8T-U	5
1/2	1/2	0,354	0,827	0,177	–	1,189	0,500	2,382	1,004	1,093	564771	QBT-1/2T-U	5
Reductor													
1/4	5/32	0,126	0,512	0,169	0,413	0,787	0,323	1,589	0,571	0,289	564805	QBT-1/4T-5/32-U	10
5/16	1/4	0,197	0,583	0,177	0,512	0,890	0,382	1,815	0,689	0,392	564806	QBT-5/16T-1/4-U	10
3/8	1/4	0,197	0,689	0,177	0,512	0,920	0,433	1,906	0,689	0,603	564807	QBT-3/8T-1/4-U	10
	5/16	0,256	0,689	0,169	0,571	0,991	0,429	1,945	0,740	0,638	564808	QBT-3/8T-5/16-U	10
1/2	3/8	0,315	0,827	0,177	0,689	1,032	0,500	2,303	0,866	0,889	564809	QBT-1/2T-3/8-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje


Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos

FESTO

Racor multiple QBT3-...T

3 salidas



Dimensiones y referencias													
Conexión neumática		Diámetro nominal [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]							Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior D1	Para tubo de diámetro exterior D2		D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	L1	L2				
3/16	5/32	0,126	0,453	0,177	0,413	0,809	0,315	2,386	1,417	0,850	567786	QBT3-3/16T-5/32-U	5
1/4	5/32	0,126	0,512	0,177	0,413	0,807	0,343	2,425	1,417	0,850	564791	QBT3-1/4T-5/32-U	5
5/16	5/32	0,126	0,571	0,169	0,413	0,821	0,358	2,614	1,370	1,732	564792	QBT3-5/16T-5/32-U	5
	3/16	0,157	0,571	0,177	0,453	0,853	0,382	2,705	1,535	1,721	564793	QBT3-5/16T-3/16-U	5
	1/4	0,197	0,571	0,177	0,512	0,892	0,382	2,862	1,713	1,721	564794	QBT3-5/16T-1/4-U	5
3/8	1/4	0,197	0,689	0,177	0,512	0,920	0,433	2,913	1,713	1,880	564795	QBT3-3/8T-1/4-U	5
	5/16	0,260	0,689	0,169	0,571	1,026	0,374	3,291	1,850	1,880	564796	QBT3-3/8T-5/16-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

FESTO

Hoja de datos


Racor rápido roscado en T QBTL

Rosca exterior

con hexágono exterior



Rosca NPT



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	H2	L1	⌀				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	5/32	0,098	0,417	1,654	0,142	0,772	7/16	0,339	564706	QBTL-10-32-UNF-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,638	0,142	0,794	7/16	0,332	564707	QBTL-10-32-UNF-3/16-U	10
	1/4	0,098	0,512	1,866	0,142	0,846	1/2	0,508	564708	QBTL-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,118	0,417	1,831	0,335	0,772	7/16	0,409	564709	QBTL-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,780	0,335	0,794	7/16	0,402	564710	QBTL-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	1,941	0,335	0,846	1/2	0,578	564711	QBTL-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,591	2,126	0,335	0,937	9/16	0,790	564712	QBTL-1/8-5/16-U	10
	3/8	0,197	0,689	2,252	0,335	1,010	11/16	1,213	564713	QBTL-1/8-3/8-U	5
NPT1/4-18	5/32	0,118	0,417	1,913	0,413	0,772	9/16	0,550	564714	QBTL-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	1,898	0,413	0,794	9/16	0,543	564715	QBTL-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	2,047	0,413	0,846	9/16	0,790	564716	QBTL-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,591	2,205	0,413	0,937	9/16	0,931	564717	QBTL-1/4-5/16-U	10
	3/8	0,276	0,689	2,331	0,413	1,010	11/16	1,354	564718	QBTL-1/4-3/8-U	5
	1/2	0,315	0,827	2,587	0,413	1,189	3/4	1,587	564719	QBTL-1/4-1/2-U	5
NPT3/8-18	3/16	0,118	0,453	1,937	0,453	0,794	11/16	0,684	564721	QBTL-3/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	2,087	0,453	0,846	11/16	1,496	564720	QBTL-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,591	2,244	0,453	0,937	11/16	1,072	564722	QBTL-3/8-5/16-U	10
	3/8	0,276	0,689	2,370	0,453	1,010	11/16	1,531	564723	QBTL-3/8-3/8-U	5
	1/2	0,394	0,827	2,626	0,453	1,189	3/4	1,905	564724	QBTL-3/8-1/2-U	5
NPT1/2-14	3/8	0,276	0,689	2,480	0,571	1,010	7/8	2,060	564725	QBTL-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,394	0,827	2,744	0,571	1,189	7/8	2,610	564726	QBTL-1/2-1/2-U	5


1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en X QBX-...T



Dimensiones y referencias										
Conexión neumática	Diámetro nominal [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior D1		D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2				
5/32	0,102	0,413	0,130	0,707	1,413	0,500	0,289	564778	QBX-5/32T-U	10
3/16	0,138	0,453	0,138	0,782	1,567	0,591	0,275	564779	QBX-3/16T-U	10
1/4	0,197	0,512	0,130	0,838	1,677	0,642	0,381	564780	QBX-1/4T-U	10
5/16	0,236	0,571	0,165	0,896	1,795	0,717	0,557	564781	QBX-5/16T-U	5
3/8	0,276	0,689	0,169	0,951	1,906	0,799	0,945	564782	QBX-3/8T-U	5
1/2	0,354	0,827	0,169	1,189	2,382	0,996	1,305	564783	QBX-1/2T-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT


FESTO

Hoja de datos

Racor rápido roscado en Y QBY

Rosca exterior

con hexágono exterior



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Rosca exterior	Para tubo de diámetro exterior		D5 Ø	H1	L1	L2	⌀				
D1	D2	[pulgadas]						[oz]			
Rosca UNF											
UNF10-32	5/32	0,098	0,413	0,413	1,591	0,142	7/16	0,374	564684	QBY-10-32-UNF-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,453	1,650	0,142	7/16	0,367	564685	QBY-10-32-UNF-3/16-U	10
	1/4	0,098	0,512	0,512	1,803	0,142	1/2	0,543	564686	QBY-10-32-UNF-1/4-U	10
Rosca NPT											
NPT1/8-27	5/32	0,118	0,413	0,413	1,732	0,335	7/16	0,409	564687	QBY-1/8-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,453	1,791	0,335	7/16	0,402	564688	QBY-1/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	0,512	1,878	0,335	1/2	0,649	564689	QBY-1/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,571	0,571	1,941	0,335	9/16	0,684	564690	QBY-1/8-5/16-U	10
	3/8	0,197	0,693	0,693	2,071	0,335	11/16	0,988	564691	QBY-1/8-3/8-U	5
NPT1/4-18	5/32	0,118	0,413	0,413	1,850	0,413	9/16	0,621	564692	QBY-1/4-5/32-U	10
	3/16	0,118	0,453	0,453	1,909	0,413	9/16	0,614	564693	QBY-1/4-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	0,512	1,984	0,413	9/16	0,684	564694	QBY-1/4-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,571	0,571	2,020	0,413	9/16	1,002	564695	QBY-1/4-5/16-U	10
	3/8	0,276	0,693	0,693	2,150	0,413	11/16	1,284	564696	QBY-1/4-3/8-U	5
	1/2	0,276	0,827	0,827	2,539	0,413	3/4	2,046	564697	QBY-1/4-1/2-U	5
NPT3/8-18	3/16	0,118	0,453	0,453	1,949	0,453	11/16	0,684	564699	QBY-3/8-3/16-U	10
	1/4	0,177	0,512	0,512	2,024	0,453	11/16	1,108	564698	QBY-3/8-1/4-U	10
	5/16	0,236	0,571	0,571	2,059	0,453	11/16	1,037	564700	QBY-3/8-5/16-U	10
	3/8	0,276	0,693	0,693	2,189	0,453	11/16	1,355	564701	QBY-3/8-3/8-U	5
	1/2	0,276	0,827	0,827	2,579	0,453	3/4	2,399	564702	QBY-3/8-1/2-U	5
NPT1/2-14	5/16	0,236	0,571	0,571	2,177	0,571	7/8	1,743	564703	QBY-1/2-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,693	0,693	2,307	0,571	7/8	2,060	564704	QBY-1/2-3/8-U	5
	1/2	0,276	0,827	0,827	2,697	0,571	7/8	2,751	564705	QBY-1/2-1/2-U	5



1) Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos roscados QB, NPT

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido en Y QBY-...T



Dimensiones y referencias											
Conexión neumática		Diámetro nominal [pulgadas]	Dimensiones [pulgadas]					Peso/ unidad [oz]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Para tubo de diámetro exterior D1	Para tubo de diámetro exterior D2		D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	L1				
5/32	5/32	0,098	0,413	0,130	–	0,413	1,429	0,261	564772	QBY-5/32T-U	10
3/16	3/16	0,118	0,453	0,130	–	0,453	1,472	0,250	564773	QBY-3/16T-U	10
1/4	1/4	0,157	0,512	0,130	–	0,512	1,567	0,321	564774	QBY-1/4T-U	10
5/16	5/16	0,268	0,575	0,169	–	0,575	1,736	0,462	564775	QBY-5/16T-U	10
3/8	3/8	0,315	0,689	0,177	–	0,689	1,846	0,691	564776	QBY-3/8T-U	5
1/2	1/2	0,406	0,827	0,177	–	0,827	2,146	1,023	564777	QBY-1/2T-U	5
Reductor											
3/16	5/32	0,130	0,413	0,130	0,453	0,413	1,457	0,293	564818	QBY-3/16T-5/32-U	10
1/4	5/32	0,130	0,413	0,130	0,512	0,413	1,496	0,293	564819	QBY-1/4T-5/32-U	10
	3/16	0,157	0,453	0,130	0,512	0,453	1,528	0,286	564820	QBY-1/4T-3/16-U	10
5/16	5/32	0,146	0,413	0,130	0,583	0,413	1,563	0,328	564821	QBY-5/16T-5/32-U	10
	1/4	0,197	0,512	0,130	0,583	0,512	1,669	0,427	564822	QBY-5/16T-1/4-U	10
3/8	1/4	0,197	0,512	0,130	0,689	0,512	1,697	0,515	564823	QBY-3/8T-1/4-U	10
	5/16	0,276	0,575	0,169	0,689	0,575	1,764	0,586	564824	QBY-3/8T-5/16-U	10
1/2	5/16	0,252	0,583	0,130	0,827	0,575	1,890	0,649	564826	QBY-1/2T-5/16-U	5
	3/8	0,276	0,689	0,177	0,827	0,689	1,996	0,924	564825	QBY-1/2T-3/8-U	5

1) Cantidad por unidad de embalaje