


# Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

FESTO

Zásuvka s káblom KMC

- pre ventily s elektrickými cievkami  
D a N1



Všeobecné technické údaje		
kábel Ø	[mm]	6
zloženie kábla		3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
s pripojením ochranného vodiča		áno
spôsob upevnenia		na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
montážna poloha		ľubovoľná
krytie podľa EN 60529		IP67 (namontované)

Materiály	
teleso	PA, POM
nasúvacie kontakty	bronz
plášť kábla	PVC

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia		
	KMC-1-24	KMC-1-230
teplota okolia	[°C]	-20 ... +80
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)	-	podľa nízkonapäťovej smernice EU
osvedčenie	-	spoločnosť Germanischer Lloyd


# Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

FESTO

## Rozmery

sťahovanie CAD modelov → [www.festo.sk/engineering](http://www.festo.sk/engineering)



- 1 pole osvetlené LED diódou
- 2 pole pre označenie IBS-6x10
- 3 3-žilový kábel
- 4 prípojovací obrazec podľa EN 175301-803, tvar C
- 5 upevňovacia skrutka M3
- 6 tesnenie

typ	B1	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMC-1-...-2,5	27	6	M3	28	22,5	1,5	2,5	50	42	27
KMC-1-...-5							5			
KMC-1-...-10							10			

## Typové označenie

elektrický prípoj	nominálne prevádzkové napätie [V]	indikácia spínacej polohy	dĺžka kábla [m]	hmotnosť [g]	č. dielu	typ
zásuvka, tvar A	24 DC	LED dióda	2,5	110	30931	KMC-1-24DC-2,5-LED
			5	315	30933	KMC-1-24DC-5-LED
			10	725	193459	KMC-1-24-10-LED
	230 AC	-	2,5	110	30932	KMC-1-230AC-2,5
			5	315	30934	KMC-1-230AC-5

## Typové označenie – príslušenstvo

		č. dielu	typ
	označovacie štítky 6x10 mm, 64 kusov, v rámečku	18576	IBS-6x10