


# Техника электрических соединений, для Ethernet

Обзор принадлежностей

FESTO

## Ethernet-элементы



Принадлежность		
	Краткое описание	→ Стр.
1	CPX-FEC-1-IE Блок управления CPX-FEC (контроллер)	4 / 4.8-1 Info 220 AS-Interface
2	FBS-RJ45-8-GS Ethernet разъем, 8-полюсный RJ45	4 / 5.1-183 Info 220 AS-Interface

Ethernet – Обзор продукции			
Обозначение	Тип	CPX-FEC-1-IE	→ Стр.
Ethernet разъем, 8-полюсный RJ45	FBS-RJ45-8-GS	■	4 / 5.1-183

# Техника электрических соединений, для Ethernet

Технические данные – FBS-RJ45-8-GS

FESTO

- Разъем Ethernet, 8-полюсный RJ45
- Защита от смены полярности
- Высокое качество передачи данных
- Разъединяемый




Принадлежности для пневмоцилиндров  
Системы электрических подключений

5.1

## Общие технические данные

Тип	FBS-RJ45-8-GS
Положение монтажа	Любое
Макс. сечение кабеля [мм <sup>2</sup> ]	макс. 0,16
Подвод кабеля	PG7
Диаметр кабеля [мм]	4 ... 5,4
Класс защиты по EN 60 529	IP67
Материал корпуса	Полиамид
Материал контактов	Бронза, никелированная/позолоченная
Рабочая температура [°C]	-5 ... +60
Температура хранения [°C]	-20 ... +70

## Данные для заказа

	Электрическое присоединение	Тип монтажа	Электрическая сила [В]	Вес продукта [г]	Тип	Номер заказа
	прямой штекер, 8-полюсный, RJ45	2 винта M3x14	1000 AC	15	FBS-RJ45-8-GS	534 494

# Техника электрических соединений, для Ethernet

FESTO

Технические данные – FBS-RJ45-8-GS

Принадлежности для пневмоустройств  
Системы электрических подключений

5.1

## Размеры

Загрузка CAD-данных → [www.festo.com/en/engineering](http://www.festo.com/en/engineering)

FBS-RJ45-8-GS

