

- 1 - Снимается с производства
В наличии до 12/2005

Распределители с электромагнитным управлением
MZH, Micro pneumatic; MYH, Mini pneumatic

FESTO



Технические данные
→ Главный каталог
на CD-ROM
или
→ www.festo.com

Распределители, оптимизированные по применению
Micro/Mini Pneumatics



3.5





1 - Снимается с производства
В наличии до 12/2005



FESTO

Распределители с электромагнитным управлением MZH, Micro pneumatic; MYH, Mini pneumatic

Обзор продукции

Функция	Версия	Тип	Номинальный расход [л/мин.]	Присоединительная резьба	Рабочее напряжение [В DC]
3/2-распределители	Распределители с электромагнитным управлением – Micro pneumatic				
		MZH-3-0,4...	4.0	0.4 мм	24
		MZH-3-...	80	M3 1.5 мм	
		MOZH-3-...	80	M3 1.5 мм	
	Распределители с электромагнитным управлением – Mini pneumatic				
		MYH-3-0,9...	20	0.9 мм	24
MYH-3-...		190	M5 2.3 мм		
MOYH-3-...		170	M5 2.3 мм		

Функция	Версия	Тип	Номинальный расход [л/мин.]	Присоединительная резьба	Рабочее напряжение [В DC]
5/2-распределители	Распределители с электромагнитным управлением – Micro pneumatic				
		MZH-5/2...	80	M3 1.5 мм	24
	Распределители с электромагнитным управлением – Mini pneumatic				
		MYH-5/2...	190	M5	24
			180	2.3 мм	
Распределители с двусторонним электромагнитным управлением – Micro pneumatic					
	JMZH-5/2...	80	M3 1.5 мм	24	
Распределители с двусторонним электромагнитным управлением – Mini pneumatic					
	JMYH-5/2...	190	M5	24	
		180	2.3 мм		

Функция	Версия	Тип	Номинальный расход [л/мин.]	Присоединительная резьба	Рабочее напряжение [В DC]
5/3-распределители	Распределители с электромагнитным управлением – Micro pneumatic				
		MZH-5/3G...	40	M3 1.5 мм	24
		MZH-5/E...	40	M3 1.5 мм	
	Распределители с электромагнитным управлением – Mini pneumatic				
		MYH-5/3G...	130	M5	24
		125	2.3 мм		
MYH-5/E...		130	M5 2.3 мм		

Распределители, оптимизированные по применению
Micro/Mini Pneumatics

3.5

1 - Снимается с производства
В наличии до декабря 2005 года

Распределители с электромагнитным управлением MZH, Micro pneumatic; MYH, Mini pneumatic

FESTO

Обзор продукции

Тип	Распределитель полустыкового монтажа	Распределитель стыкового монтажа	Нормальное положение		Тип пилотного управления		→ Стр.
			Закрывает	Открыт	Прямое	Пилотный	
Распределители с электромагнитным управлением – Micro pneumatic							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-4
MZH-3...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
MOZH-3...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
Распределители с электромагнитным управлением – Mini pneumatic							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-5
MZH-3...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					
MOZH-3...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					

Тип	Распределитель полустыкового монтажа	Распределитель стыкового монтажа	Тип пилотного управления		→ Стр.
			Прямое	Пилотный	
Распределители с электромагнитным управлением – Micro pneumatic					
MZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Распределители с электромагнитным управлением – Mini pneumatic					
MYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
Распределители с двусторонним электромагнитным управлением – Micro pneumatic					
JMZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Распределители с двусторонним электромагнитным управлением – Mini pneumatic					
JMYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

Тип	Распределитель полустыкового монтажа	Распределитель стыкового монтажа	Тип пилотного управления		→ Стр.
			Прямое	Пилотный	
Распределители с электромагнитным управлением – Micro pneumatic					
MZH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
MZH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Распределители с электромагнитным управлением – Mini pneumatic					
MYH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
MYH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

- 1 - Снимается с производства
В наличии до декабря 2005 года

Распределители с электромагнитным управлением MZH, Micro

FESTO

Данные для заказа

1. Micro pneumatic					
Условное обозначение	Описание	Распределитель полустыкового монтажа	Распределитель стыкового монтажа	Номер заказа	Тип
3/2-распределители					
	Тип управления: прямое Впаянный кабель, 0,3 м	-	■	30 210	MZH-3-04-K
	Тип управления: прямое Светодиоды для отображения состояния	-	■	30 217	MZH-3-0,4-LED
	Нормально закрытый Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	30 192	MZH-M3-L-LED
		-	■	30 218	MZH-3-1,5-L-LED
	Нормально открытый Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	30 193	MOZH-3-M3-LED
		-	■	30 219	MOZH-3-1,5-L-LED
5/2-распределители					
	Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	30 194	MZH-5/2-M3-L-LED
		-	■	30 195	MZH-5/2-1,5-L-LED
5/2-распределители – с двумя катушками					
	Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	30 195	JMZH-5/2-M3-L-LED
		-	■	30 221	JMZH-5/2-1,5-L-LED
5/3-распределители					
	Нормально закрытый Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	30 196	MZH-5/2G-M3-L-LED
		-	■	30 222	MZH-5/2G-1,5-L-LED
	Выхлоп в средней позиции Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	30 197	MZH-5/2E-M3-L-LED
		-	■	30 223	MZH-5/2E-1,5-L-LED

Распределители, оптимизированные по применению
Micro/Mini Pneumatics








3.5

Снимается с производства
В наличии до декабря 2005 года

Распределители с электромагнитным управлением МУН, Mini

FESTO

Данные для заказа

2. Mini pneumatic					
Условное обозначение	Описание	Распределитель полустыкково- го монтажа	Распределитель стыкково- го монтажа	Номер заказа	Тип
3/2-распределители					
	Тип управления: прямое Светодиоды для отображения состояния	-	■	34 300	МУН-3-0,9-LED
	Нормально закрытый Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	34 307	МУН-3-M5-L-LED
		-	■	34 301	МУН-3-2,3-L-LED
	Нормально открытый Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	34 308	МОУН-3-M5-L-LED
		-	■	34 302	МОУН-3-2,3-L-LED
5/2-распределители					
	Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	34 309	МУН-5/2-M5-L-LED
		-	■	34 303	МУН-5/2-2,3-L-LED
5/2-распределители – с двумя катушками					
	Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	34 310	JМУН-5/2-M5-L-LED
		-	■	34 304	JМУН-5/2-2,3-L-LED
5/3-распределители					
	Нормально закрытый Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	34 311	МУН-5/3G-M5-L-LED
		-	■	34 305	МУН-5/3G-2,3-L-LED
	Выхлоп в средней позиции Тип управления: пилотное Светодиоды для отображения состояния	■	-	34 312	МУН-5/3E-M5-L-LED
		-	■	34 306	МУН-5/3E-2,3-L-LED

Распределители, оптимизированные по применению
Micro/Mini Pneumatics




3.5

- 1 - Снимается с производства
В наличии до декабря 2005 года

Распределители с электромагнитным управлением MZH, Micro

FESTO

Принадлежности

Данные для заказа			
Обозначение	Краткое описание	Номер заказа	Тип
Стыковая плата, каналы сбоку			
	для 3/2-распределителей	Тип управления: прямое	34 350 AS-MZ-3-M3
		Тип управления: пилотное	34 351 AS-MZ-3-M5
	для 5/2- и 5/3-распределителей		34 352 AS-MZ-5-M5
Коллектор для стыковых 3/2-распределителей; тип управления: прямое			
	для 2 распределителей		30 224 PRMZ-3-M3-2
	для 4 распределителей		30 226 PRMZ-3-M3-4
	для 6 распределителей		30 228 PRMZ-3-M3-6
	для 8 распределителей		30 230 PRMZ-3-M3-8
	для 10 распределителей		30 232 PRMZ-3-M3-10
Плита-заглушка для свободных позиций, 3/2-			
		32 607	PRMZB-3
Коллектор для полустыковых 3/2-, 5/2- и 5/3-распределителей; тип управления: пилотное			
	для 2 распределителей		30 233 PRMZ-5-M3-2
	для 4 распределителей		30 235 PRMZ-5-M3-4
	для 6 распределителей		30 237 PRMZ-5-M3-6
	для 8 распределителей		30 239 PRMZ-5-M3-8
	для 10 распределителей		30 241 PRMZ-5-M3-10
Коллектор для стыковых 3/2-, 5/2- и 5/3-распределителей; тип управления: пилотное			
	для 2 распределителей		30 242 PRMZ-5-M5-2
	для 4 распределителей		30 244 PRMZ-5-M5-4
	для 6 распределителей		30 246 PRMZ-5-M5-6
	для 8 распределителей		30 248 PRMZ-5-M5-8
	для 10 распределителей		30 250 PRMZ-5-M5-10
Плита-заглушка для свободных позиций, 5/2- и 3/2-			
		33 008	PRMZB-5
Штекерная розетка с кабелем			
	24 В DC, с кабелем длиной 0,5 м		34 347 KMY-1-24-0,5
	24 В DC, с кабелем длиной 2,5 м		30 446 KMYZ-1-24-2,5
	24 В DC, с кабелем длиной 5 м		30 447 KMYZ-1-24-5
	24 В DC, с кабелем длиной 15 м		193 KMYZ-1-24-15
		454	
Розетка			
	для MY и MZ распределителей		34 345 MSSD-MY
	Контакты на литнике (10 шт.)		34 346 MSSD-MY-C
			

Снимается с производства
В наличии до декабря 2005 года

Распределители с электромагнитным управлением МУН, Mini

FESTO

Принадлежности

Данные для заказа			
Обозначение	Краткое описание	Номер заказа	Тип
Стыковая плата, каналы сбоку			
	для 3/2-распределителей	Тип управления: прямое	34 313 AS-MY-3-M3
		Тип управления: пилотное	34 314 AS-MY-3-1/8
	для 5/2- и 5/3-распределителей		34 315 AS-MZ-5-1/8
Коллектор для стыковых 3/2-распределителей; тип управления: прямое			
	для 2 распределителей		30 316 PRMY-3-M5-2
	для 4 распределителей		30 318 PRMY-3-M5-4
	для 6 распределителей		30 320 PRMY-3-M5-6
	для 8 распределителей		30 322 PRMY-3-M5-8
	для 10 распределителей		30 324 PRMY-3-M5-10
Плита-заглушка для свободных позиций, 3/2-			
		34 343	PRMYB-3
Коллектор для полустыковых 3/2-, 5/2- и 5/3-распределителей; тип управления: пилотное			
	для 2 распределителей		34 325 PRS-M5-2
	для 4 распределителей		34 327 PRS-M5-4
	для 6 распределителей		34 329 PRS-M5-6
	для 8 распределителей		34 331 PRS-M5-8
	для 10 распределителей		34 333 PRS-M5-10
Коллектор для стыковых 3/2-, 5/2- и 5/3-распределителей; тип управления: пилотное			
	для 2 распределителей		34 334 PRMY-5-1/8-2
	для 4 распределителей		34 336 PRMY-5-1/8-4
	для 6 распределителей		34 338 PRMY-5-1/8-6
	для 8 распределителей		34 340 PRMY-5-1/8-8
	для 10 распределителей		34 342 PRMY-5-1/8-10
Плита-заглушка для свободных позиций, 5/2- и 3/2-			
		34 344	PRMYB-5
Штекерная розетка с кабелем			
	24 В DC, с кабелем длиной 0,5 м		34 347 KMY-1-24-0,5
	24 В DC, с кабелем длиной 2,5 м		30 446 KMYZ-1-24-2,5
	24 В DC, с кабелем длиной 5 м		30 447 KMYZ-1-24-5
	24 В DC, с кабелем длиной 15 м		193 KMYZ-1-24-15 454
Розетка			
 	для МУ и МЗ распределителей		34 345 MSSD-MY
	Контакты на литнике (10 шт.)		34 346 MSSD-MY-C

Распределители, оптимизированные по применению
Micro/Mini Pneumatics

3.5